



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
Číslo objednávky	1995850000
Typ	SAI-M23-BE-12
GTIN (EAN)	4032248926145
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E344862

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	5 g
----------------	-----

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory


Počet pólů	12	Kódování	žádná
Typ připojení	Nalisované připojení	Hlavní materiál krytu	Thermoplastický polyamid PA 6, PBT
Jmenovité napětí	200 V	Jmenovitý proud	8 A
Cykly zapojování	> 1000	Závažnost znečištění	3
Jmenovitý proud	kontakt 1 mm= 8 A	Druh kontaktu	Konektor samice
Možnosti kódování signálních vložek M23	H-kódování, N-kódování, S-kódování, X-kódování, Y-kódování, Z-kódování		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

Nákresy

Připínání



Rozměrový výkres




Technical data

Number of positions	6	7	9		12	16	17	19		
Number of contacts	6	7	8	1	12	16	17	16	3	
Contact-ø	mm		2	2	1	2	1	1	1	1,5



Příslušenství

1 mm



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.

Skříňe, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SAI-M23-KBC-0.08/0.56	Verze
Číslo objednávky	1995860000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248926152	
Množství	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-0.34/1.00	Verze
Číslo objednávky	1170180000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962075	
Množství	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-1.00-1.5	Verze
Číslo objednávky	1170210000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962174	
Množství	50 ST	

...pro M23



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Verze
Číslo objednávky	1203960000	Lisovací nástroj pro signální kontakty, 4-drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4050118000764	
Množství	1 ST	

Příslušenství

Standardní skříň



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-M23-GS-11/17	Verze
Číslo	1299390000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118097191	
Množství	1 ST	
Typ	SAI-M23-GS-7/12	Verze
Číslo	1995840000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248926121	
Množství	1 ST	
Typ	SAI-M23-GSW-S-7/12	Verze
Číslo	1169920000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248961986	
Množství	1 ST	
Typ	SAI-M23-KS-7/12	Verze
Číslo	1169900000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248961948	
Množství	1 ST	
Typ	SAIL-M23-KSW-7/12	Verze
Číslo	1169930000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248961993	
Množství	1 ST	
Typ	SAIE-M23-S-EM	Verze
Číslo	1169970000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248961979	
Množství	1 ST	
Typ	SAIE-M23-S-HW	Verze
Číslo	1169990000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248962051	
Množství	1 ST	
Typ	SAIE-M23-S-RM	Verze
Číslo	1169950000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248961092	
Množství	1 ST	

Příslušenství

Typ	SAIE-M23-S-VW	Verze	
Číslo	1169940000		Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248962013		
Množství	1 ST		