

PAC-S1500-SL24-AY0-2M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vzhledem ke zvyšování komplexity závodů, zastarávání některých PLC a stále se zvyšujícímu zájmu o I/O signály je v mnoha instalacích a závodech potřeba vyměnit stávající řadiče za nové bez modifikace stávající periferní kabeláže. S pomocí adaptérů, předem sestavených kabelů a rozhraní od společnosti Weidmüller lze snadno a bezpečně vyřešit problém výměny jednoho PLC systému za jiný: uživatelé mohou zachovat stávající kabeláž, testovat nový systém a udržet odstávky na minimu.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Číslo objednávky | 2004540020 |
| Typ | PAC-S1500-SL24-AY0-2M |
| GTIN (EAN) | 4099986595323 |
| Množství | 1 items |

PAC-S1500-SL24-AY0-2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | |
|----------------|-------|
| Čistá hmotnost | 524 g |
|----------------|-------|

Teploty

| | |
|------------------|--|
| Provozní teplota | |
|------------------|--|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

Všeobecné údaje

| | | | |
|------------------|------------------------|----------------------|--|
| Délka kabelu | 2 m | Základní materiál | PVC |
| Kabel | Nestíněné jednojádrové | Konektor rozhraní | 2 x BLC 5.08/12/180R |
| Počet pólů, min. | 20 pólů | Konektor, PLC strana | 2X SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P |
| Průřez vodiče | 0.50 mm ² | | |

Elektrické údaje

| | |
|------------------|---------------------|
| Jmenovité napětí | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
|------------------|---------------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |