



ELS

ELS štítky jsou speciální a nelepící vkládací štítky pro kabelové značky WKM nebo pro skupinové držáky štítků. Matný, tenký polyester odolný proti roztržení nabízí velmi kvalitní značení a skvělou čitelnost. V kombinaci s voděodolnými pouzdry WKM toto řešení nabízí velmi trvanlivé označení kabelů i v agresivním prostředí.

Všeobecné objednací údaje

Verze	ELS, Vkládací značky, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, Žlutá
Číslo objednávky	2010620000
Typ	ELS 6/30 MM GE
GTIN (EAN)	4050118397178
Množství	3000 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.14 mm	Hloubka (v palcích)	0.0055 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1.1811 inch
Šířka	6 mm	Šířka (v palcích)	0.2362 inch
Čistá hmotnost	0.06 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...150 °C
-------------------------	--------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	Verze	bez obsahu halogenů
Šířka	6 mm	Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Barevný	Žlutá	Halogen	Ne
Základní materiál	Polyester	Tištěné znaky	bez
kompatibilní tiskárna	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	Rozsah provozní teploty	-40...150 °C
Počet na roli	3000		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	150 mm ²
Vnější prům. vodiče, max.	115 mm	Vnější prům. vodiče, min.	7 mm
Vnější prům. vodiče	7 - 115 mm	Průřez připojeného vodiče	150 mm ²

Klasifikace


ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Nákresy



Příslušenství

WKM pro vkládací štítky



Bezhalogenová, transparentní kapsa WKM nabízí vynikající ochranu před vlivy prostředí. Díky pevnému připevnění vázacími pásky je vhodné pro téměř všechny průřezy.

Předtisknuté štítky se jednoduše vloží do držáku WKM a zajistí přichytkou. Kabelové značky WKM jsou tím pravým řešením pro maximální efektivitu při značení v terénu.

Výhody při použití kabelových značek WKM

- Papírové a polyesterové štítky lze potisknout jednotlivě na běžných kancelářských tiskárnách
- Robustní design v kombinaci s štítky MultiCard ELS zaručuje maximální ochranu před vlivy prostředí

Všeobecné objednací údaje

Typ	WKM 8/30	Verze	
Číslo	1631910000	WKM, Označení vodičů a kabelů, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, Štítky na vodiče a kabely, Transparentní	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190206666		
Množství	50 ST		

Inkoustové pásky




Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze	
Číslo	2005070000	Ink ribbon	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118390049		
Množství	1 ST		

THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

ELS 6/30 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Verze
Číslo objednávky	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Množství	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Verze
Číslo objednávky	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Množství	1 ST	