

LOGIC UNIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



S plně zapouzdřenými logickými moduly WCI 501 a WCU 650 můžete monitorovat, řídit a regulovat své procesy i v extrémních podmínkách okolního prostředí. V tomto ohledu nabízí série WCU optimální rozměry, výkon, robustnost a nenáročné ovládání. Grafické a intuitivní programovací prostředí jednotky Micon-L umožňuje flexibilní přepínání analogových a digitálních vstupů, ale i digitálních výstupů. Na přání lze provést softwarové i hardwarové rozšíření podle specifikace zákazníka.

Všeobecné objednací údaje

Verze	graphically programmable logic module, CAN interface, Mounting foot
Číslo objednávky	2010680000
Typ	LOGIC UNIT WCU 650
GTIN (EAN)	4050118397406
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2024-06-30T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	LOGIC UNIT WCU 860S

LOGIC UNIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda
UL File Number Search [Web UL](#)
Č. osvědčení (cULus) E141197

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	30 mm	Hloubka (v palcích)	1.1811 inch
Výška	93 mm	Výška (v palcích)	3.6614 inch
Šířka	45 mm	Šířka (v palcích)	1.7716 inch
Čistá hmotnost	102 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...70 °C	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 5–95 %		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Elektrické napájení

Ochrana před záměnou polarity	ano (kombinováno s externí pojistkou)
-------------------------------	---------------------------------------

Obecné údaje

Odolnost proti otřesům	min. 50 m/s ² (5 g) při 10–150 Hz	Nosná lišta	TS 35
------------------------	--	-------------	-------

Údaje o systému

Rozhraní	TTL 232
----------	---------

Údaje připojení

Typ připojení	Zásuvné pružinové svorky (0,25 – 1,5 mm ²)
---------------	--

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ETIM 10.0	EC001417	ECLASS 14.0	27-24-22-16
ECLASS 15.0	27-24-22-16		

LOGIC UNIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Startovací sady



S plně zapouzdřenými logickými moduly WCI 501 a WCU 650 můžete monitorovat, řídit a regulovat své procesy i v extrémních podmínkách okolního prostředí. V tomto ohledu nabízí série WCU optimální rozměry, výkon, robustnost a nenáročné ovládání. Grafické a intuitivní programovací prostředí jednotky Micon-L umožňuje flexibilní přepínání analogových a digitálních vstupů, ale i digitálních výstupů. Na přání lze provést softwarové i hardwarové rozšíření podle specifikace zákazníka.

Všeobecné objednací údaje

Typ	STARTERKIT WCU 650	Verze	
Číslo objednávky	2007290000		graphically programmable logic module incl. programming adapter, CAN interface, Mounting foot
GTIN (EAN)	4050118392517		
Množství	1 ST		

Příslušenství



S plně zapouzdřenými logickými moduly WCI 501 a WCU 650 můžete monitorovat, řídit a regulovat své procesy i v extrémních podmínkách okolního prostředí. V tomto ohledu nabízí série WCU optimální rozměry, výkon, robustnost a nenáročné ovládání. Grafické a intuitivní programovací prostředí jednotky Micon-L umožňuje flexibilní přepínání analogových a digitálních vstupů, ale i digitálních výstupů. Na přání lze provést softwarové i hardwarové rozšíření podle specifikace zákazníka.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WCU 860S - MICON-L CABLE	Verze	
Číslo objednávky	2515020000		USB 2.0
GTIN (EAN)	4050118528749		
Množství	1 ST		