

CMA-31-150-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zásuvné transformátory proudu

Zásuvné transformátory proudu se používají všude tam, kde je třeba měřit a zpracovávat vysoké proudy až 5000 A. Naše zásuvné transformátory proudu dodávají sekundární proudy 1 A nebo 5 A. Weidmüller nabízí také kompaktní transformátory proudu s nízkou spotřebou, které převádějí proudy do 600 A na napětí do 333 mV.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Primární proud: 150 A, Sekundární proud, max.: 5 A, Zátěž: 5 VA, Tolerance class: 1, transformátor s klidovým proudem
Číslo objednávky	2420960000
Typ	CMA-31-150-5A-5VA-1
GTIN (EAN)	4050118429091
Množství	1 items
Výrobce	MBS AG

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	52 mm	Hloubka (v palcích)	2.0472 inch
Výška	80.9 mm	Výška (v palcích)	3.185 inch
Šířka	60 mm	Šířka (v palcích)	2.3622 inch
Čistá hmotnost	275 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...70 °C	Provozní teplota	-5 °C...50 °C
--------------------	----------------	------------------	---------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Elektrické vlastnosti

Tolerance class	1	Sekundární proud	0...5 A
Zátěž	5 VA	Primární proud	150 A

Rozměry živých vodičů

Typ vodiče	Pouze izolovaný vodič	Kulatý vodič	25.70 mm
Lišta	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm	Místo instalace	Vnitřní použití

Technické údaje


Stupeň krytí	IP20	Třída izolace	E
Tepelný jmenovitý stejnosměrný proud I _{tepelný}	1,2 x I _{jmen.}	Jmenovitý kmitočet	50 Hz

Koordinace izolace

Standardně	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Tolerance class	1
------------	---	-----------------	---

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		



CMA-31-150-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Zásuvný proudový převodník - ValueLine



Zásuvné transformátory proudu

Zásuvné transformátory proudu se používají všude tam, kde je třeba měřit a zpracovávat vysoké proudy až 5000 A. Naše zásuvné transformátory proudu dodávají sekundární proudy 1 A nebo 5 A. Weidmüller nabízí také kompaktní transformátory proudu s nízkou spotřebou, které převádějí proudy do 600 A na napětí do 333 mV.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CMA-31-41-SNAP-ON	Verze
Číslo objednávky	2723380000	
GTIN (EAN)	4050118810622	
Množství	1 ST	