

HDC MBUS4 D5E MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Kompaktní**

Tento nový dvoupólový přípojnicový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Accessories
Číslo objednávky	2427920000
Typ	HDC MBUS4 D5E MC
GTIN (EAN)	4050118437119
Množství	2 items

HDC MBUS4 D5E MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34.8 mm	Hloubka (v palcích)	1.3701 inch
Výška	34.8 mm	Výška (v palcích)	1.3701 inch
Šířka	12.2 mm	Šířka (v palcích)	0.4803 inch
Čistá hmotnost	8 g		

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 90 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Obecné údaje

Počet pólů	4	Kódování	D-kódování
Povrch kontaktu	Pozlacené	Přenosová rychlost	100 MBit/s
Odpor izolace	≥ 100 MΩ	Kategorie	Cat. 5e
Jmenovité napětí	250 V	Jmenovitý proud	4 A
Cykly zapojování	100	Typ	Zástrčka
Závažnost znečištění	2		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC MBUS4 D5E MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Krimpované kontakty



Kompaktní
Tento nový dvoupólový přípojnicový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MBUS4 M AWG18	Verze
Číslo	2565920000	Crimp contact
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118575477	
Množství	100 ST	
Typ	HDC MBUS4 M AWG22-20	Verze
Číslo	2565900000	Crimp contact
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118575453	
Množství	100 ST	
Typ	HDC MBUS4 M AWG26-24	Verze
Číslo	2565880000	Crimp contact
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118575705	
Množství	100 ST	

Stínící objímky



Kompaktní
Tento nový dvoupólový přípojnicový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MBUS CFS 5.0	Verze
Číslo	2566080000	Accessories
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118575927	
Množství	10 ST	
Typ	HDC MBUS CFS 7.0	Verze
Číslo	2566070000	Accessories
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118575910	
Množství	10 ST	

HDC MBUS4 D5E MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	HDC MBUS CF 7.3	Verze
Číslo	2566060000	Accessories
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118575903	
Množství	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 7.9	Verze
Číslo	2566050000	Accessories
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118575897	
Množství	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 8.5	Verze
Číslo	2566040000	Accessories
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118575880	
Množství	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 9.1	Verze
Číslo	2566030000	Accessories
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118575873	
Množství	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 9.7	Verze
Číslo	2566020000	Accessories
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118575866	
Množství	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 10.3	Verze
Číslo	2566010000	Accessories
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118575859	
Množství	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 11.0	Verze
Číslo	2566000000	Accessories
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118575712	
Množství	10 ST	

otevřený konec / otevřený konec



Kompaktní
 Tento nový dvoupólový přípojnicový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	HDC XX5E02 O0XXXDM-1000	Verze
Číslo	2712581000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118752755	
Množství	1 ST	

Datum vytvoření 10.03.2026 02:24:23 MEZ

Stav katalogu / Nákresy

HDC MBUS4 D5E MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	HDC XX6A01 OXXXXDM-1000 Verze
Číslo	2712671000
objednávky	
GTIN (EAN)	4050118753011
Množství	1 ST

Typ	HDC XX5E01 OXXXXDM-1000 Verze
Číslo	2712571000
objednávky	
GTIN (EAN)	4050118752748
Množství	1 ST

Typ	HDC XX6A02 OXXXXDM-1000 Verze
Číslo	2712681000
objednávky	
GTIN (EAN)	4050118753028
Množství	1 ST