

**MCB 489 2P C 50A ACDC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku****Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Verze            | Miniaturní jistič, Počet pólů: 2, 50 A, Bílá    |
| Číslo objednávky | <a href="#">2478260000</a>                      |
| Typ              | MCB 489 2P C 50A ACDC                           |
| GTIN (EAN)       | 4050118491739                                   |
| Množství         | 6 items                                         |
| Stav objednávky  | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici. |
| K dispozici do   | 2025-09-01T00:00:00+02:00                       |

### Technické údaje

#### Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 60.3 mm | Hloubka (v palcích) | 2.374 inch  |
| Výška          | 116 mm  | Výška (v palcích)   | 4.5669 inch |
| Šířka          | 35.3 mm | Šířka (v palcích)   | 1.3898 inch |
| Čistá hmotnost | 166.5 g |                     |             |

#### Teploty

|                    |                |                                           |
|--------------------|----------------|-------------------------------------------|
| Skladovací teplota | Okolní teplota | -35 °C...70 °C                            |
| Provozní teplota   | Vlhkost        | Rel. vlhkost 40 °C / 95 %, bez kondenzace |

#### Elektrické údaje

|                     |            |                     |       |
|---------------------|------------|---------------------|-------|
| Typ napětí          | AC/DC      | Jmenovité AC napětí | 240 V |
| Jmenovité DC napětí | 125 V      | Jmenovitý proud     | 50 A  |
| Vypínací schopnost  | 10000.00 A |                     |       |

#### Obecné údaje

|              |                      |             |                     |
|--------------|----------------------|-------------|---------------------|
| Počet pólů   | 2                    | Typ montáže | DIN lišta           |
| Typ upevnění | Montáž lišty         | Vibrace     | podle IEC 60068-2-6 |
| Otřes        | podle IEC 60068-2-27 | Barevný     | Bílá                |

#### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000042    | ETIM 9.0    | EC000042    |
| ETIM 10.0   | EC000042    | ECLASS 14.0 | 27-14-19-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-19-01 |             |             |