

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zásuvné komunikační moduly Weidmüller umožňují jednotlivým komponentám výměnu příslušných dat s cloudem. Tím je položen základ pro cílenou optimalizaci procesů pomocí monitorování stavu a možnosti dálkového ovládnání - faktory, které hrají rozhodující roli při zvyšování účinnosti, kvality, stability procesů a dostupnosti mohou přispět. Komunikační moduly jsou navrženy v souladu s krytím IP20, lze je obsluhovat bez použití nářadí a lze je flexibilně přizpůsobit různým přizpůsobitelným komunikačním protokolům.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Communication module
Číslo objednávky	2467320000
Typ	PRO COM CAN OPEN
GTIN (EAN)	4050118482225
Množství	1 items

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E258476
Číslo certifikátu (cULusEX)	E470829

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	33.6 mm	Hloubka (v palcích)	1.3228 inch
Výška	74.4 mm	Výška (v palcích)	2.9291 inch
Šířka	35 mm	Šířka (v palcích)	1.378 inch
Čistá hmotnost	75 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-25 °C...70 °C
--------------------	------------------	----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1df9fee4-69cb-4b0a-a401-554c8cdbf60e

Všeobecné údaje

Váha	36 g	
Stupeň krytí	IP20	
MTTF	Podle normy	SN 29500
	Doba provozu (hodin), min.	4082000 h
	Teplota okolí	40 °C
	Pracovní cyklus	100 %

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ETIM 10.0	EC001604	ECLASS 14.0	27-24-26-08
ECLASS 15.0	27-24-26-08		

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Kabel

Adaptérový kabel ze SUB-D na RJ45 pro komunikační modul PRO COM CAN OPEN.



Všeobecné objednávací údaje

Typ	PRO CAB SUBD-RJ45 0.5M	Verze
Číslo	2578530000	, Patice Sub-D, 9 pólů, RJ45 IP 20, 0.5 m
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118589597	
Množství	1 ST	
Typ	PRO CAB SUBD-RJ45 1.0M	Verze
Číslo	2578550000	, Patice Sub-D, 9 pólů, RJ45 IP 20, 1 m
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118589702	
Množství	1 ST	
Typ	PRO CAB SUBD-RJ45 2.5M	Verze
Číslo	2578560000	, Patice Sub-D, 9 pólů, RJ45 IP 20, 2.5 m
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118589573	
Množství	1 ST	