



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Verze	FrontCom, Vložka Power velká, Typ D, Samice, IN
Číslo objednávky	2500710000
Typ	IE-FCI-PWB-IND
GTIN (EAN)	4050118526745
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

42 g

Teploty

Skladovací teplota

Provozní teplota

-5 °C...40 °C

Teplota instalace

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

Obecné údaje

Stupeň krytí

IP20

Typ vložky

Vložka Power velká

Plocha konektoru

Typ D

Požární zatížení

770 kJ

Technické údaje

Jmenovité napětí (AC)

250 V

Hlavní materiál krytu

Polykarbonát PC

Jmenovitý proud

5 A

Upnutelné vodiče

Délka odizolování

9 mm

Typ připojení

Šroubové připojení

Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní s koncovkou

min.

1.5 mm²

max.

2.5 mm²

Průřez připojení vodiče, pevný

min.

1.5 mm²

max.

4 mm²

Průřez připojení vodiče, flexibilní s koncovkou

min.

1.5 mm²

max.

2.5 mm²

Průřez připojení vodiče, flexibilní bez dutinky

...

Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní bez dutinky

...

Průřez připojení vodiče, pevný

1.5 ... 4 mm²

Průřez připojení vodiče, flexibilní s koncovkou



1.5 ... 2.5 mm²

Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní s koncovkou

1.5 ... 2.5 mm²

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Nákresy**Rozměrový výkres****Rozměrový výkres**

Příslušenství**Adaptér na lištu pro konektorové vložky**

Díky společnosti Weidmüller můžete získat vše, co potřebujete, od jediného dodavatele - včetně příslušenství pro průmyslový Ethernet.

Výhody pro vás:

- nástroje
- zkušební přístroje
- kabelové průchodky
- rozvaděčové připojení
- značky
- kryty proti prachu
- zdroje napájení
- přepětová ochrana

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-DINRAIL-AD-PWB	Verze
Číslo objednávky	2534680000	
GTIN (EAN)	4050118546354	
Množství	1 ST	