

SAIE-M12SL-5S-H11TL-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Vestavěné zástrčky, M12, Montážní závit: M 16 x 1,5, Počet pólů: 5, Délka vlákna / kabelu: |
| Číslo objednávky | 2530900000 |
| Typ | SAIE-M12SL-5S-H11TL-M16 |
| GTIN (EAN) | 4050118541014 |
| Množství | 1 items |

SAIE-M12SL-5S-H11TL-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | |
|----------------|------|
| Čistá hmotnost | 30 g |
|----------------|------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

Technické údaje o zásuvném konektoru DPS

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Počet pólů | 5 | Kódování | L-coded |
| Typ montáže | Montáž na zadní panel | Skříň | M12 konektor samec |
| Výška instalace | 11 mm | Jmenovité napětí | 63 V |
| Jmenovitý proud | 16 A | Stupeň krytí | IP67, přišroubované |
| Povrch kontaktu | Pozlacený nikl | Hlavní materiál krytu | PA |
| Připojovací závit | M12 | Utahovací moment | M12: 0,8 - 1,2 Nm |
| Montážní závit | M 16 x 1,5 | Montáž na PCB desku | Pájení ponořením |
| Materiál kontaktu | Slitina | | |

Obecné informace

| | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Počet pólů | 5 | Hlavní materiál krytu | PA |
| Připojovací závit | M12 | Materiál kontaktu | Slitina |
| Povrch kontaktu | Pozlacený nikl | Typ montáže | Montáž na zadní panel |
| Stupeň krytí | IP67, přišroubované | | |

Důležitá poznámka

Poznámky

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003568 | ETIM 9.0 | EC003568 |
| ETIM 10.0 | EC003568 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-10 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-10 | | |


SAIE-M12SL-5S-H11TL-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



DPS design

