

Obrázek výrobku

similar to the product

Mini proudový transformátor řady CMA-CTM 7 je indukční proudový transformátor navržený podle principu transformátoru pro kruhové primární vodiče.

Proudové transformátory řady CMA-CTM 7 jsou bezúdržbové a jsou navrženy pro primární proudy od 32 A do 64 A.

Jsou převedeny na proud do 1 A na sekundární straně.

Díky malým rozměrům se perfektně hodí na aplikace s 3fázovým jističem s fázovým oddělením 17,5 mm.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Primární proud: 40 A, Sekundární proud, max.: 1 A, Zátěž: 0.3 VA, Tolerance class: 1, transformátor s klidovým proudem
Číslo objednávky	2556040000
Typ	CMA-CTM-7-40-1A-0.3VA-1
GTIN (EAN)	4050118566413
Množství	1 items
Výrobce	MBS AG

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	19 mm	Hloubka (v palcích)	0.748 inch
Výška	46.5 mm	Výška (v palcích)	1.8307 inch
Šířka	27.5 mm	Šířka (v palcích)	1.0827 inch
Čistá hmotnost	64 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...70 °C	Provozní teplota	-5 °C...50 °C
--------------------	----------------	------------------	---------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Elektrické vlastnosti

Tolerance class	1	Sekundární proud	0...1 A
Zátěž	0.3 VA	Primární proud	40 A

Rozměry živých vodičů

Typ vodiče	Pouze izolovaný vodič	Kulatý vodič	7.60 mm
Místo instalace	Vnitřní použití		

Technické údaje

Třída izolace	E	Tepelný jmenovitý stejnosměrný proud I _{tepelný}	1,0 x I _{jmen.}
Jmenovitý kmitočet	50 Hz		

Koordinace izolace

Standardně	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Tolerance class	1
------------	---	-----------------	---

Klasifikace


ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

CMA-CTM-7-40-1A-0.3VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Nákresy

www.weidmueller.com



CMA-CTM-7-40-1A-0.3VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Mini proudový transformátor



Mini proudový transformátor řady CMA-CTM 7 je indukční proudový transformátor navržený podle principu transformátoru pro kruhové primární vodiče.

Proudové transformátory řady CMA-CTM 7 jsou bezúdržbové a jsou navrženy pro primární proudy od 32 A do 64 A. Jsou převedeny na proud do 1 A na sekundární straně. Díky malým rozměrům se perfektně hodí na aplikace s 3fázovým jističem s fázovým oddělením 17,5 mm.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CMA-CTM-7-SNAP-ON	Verze
Číslo objednávky	2525160000	
GTIN (EAN)	4050118536522	
Množství	1 ST	