

HDC MBUS8 F AWG22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kompaktní

Tento nový dvoupólový přípojnicový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Crimp contact
Číslo objednávky	2565970000
Typ	HDC MBUS8 F AWG22
GTIN (EAN)	4050118575828
Množství	100 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

0 g

Teploty

Mezní teplota

-40 °C ... 90 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Všeobecné údaje

Průměr kontaktu, kolík Ø	0.6 mm	Délka odizolování, jmenovité připojení	4 mm
Typ připojení	Nalisované připojení	Verze – vložka	MBUS
Průřez vodiče, max.	0.34 mm ²	Průřez vodiče, min.	0.34 mm ²
Provedení povrchu	zlato	Cykly zapojování	≥ 500
Typ	Zásuvka	Základní materiál	Slitina mědi
Řada	ModuPlug	Výrobní procesy	soustružené
Materiál kontaktů	Slitina mědi		



Obecné údaje

Povrch kontaktu	Pozlacené	Přenosová rychlost	10 Gbps
Jmenovitý proud	0.5 A	Cykly zapojování	≥ 500
Typ	Zásuvka		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

Nákresy



HDC MBUS8 F AWG22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



Kompaktní
Tento nový dvoupólový přípojnicový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	Verze
Číslo	2592680000	Locator for crimping tool
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603781	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Verze
Číslo	2592650000	Crimping tool for contacts
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603774	
Množství	1 ST	