

## HDC MBUS CF 8.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Komplexní portfolio pro flexibilní datovou kabeláž přímo na místě instalace: od specializovaného nářadí přes konektory kat.#5 s D kódováním a kat.#6 s X kódováním až po robustní stínící objímky. Tyto komponenty umožňují spolehlivé, na místě montované datové spoje – ideální pro průmyslové aplikace, rychlou instalaci a maximální flexibilitu.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Accessories
Číslo objednávky	<a href="#">2566040000</a>
Typ	HDC MBUS CF 8.5
GTIN (EAN)	4050118575880
Množství	10 items

**Technické údaje****Osvědčení**

Schválení



ROHS Shoda

**Rozměry a hmotnosti**

Čistá hmotnost 3.7 g

**Shoda produktu s prostředím**

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li  
použitelné/známo) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

**Obecné informace o stíněném pouzdru**


Vnější průměr kabelu	min.	8 mm
	jmen.	8.5 mm
	max.	8.5 mm

Materiál Mosaz


**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

**Nákresy**



A-A



## HDC MBUS CF 8.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Nářadí



Komplexní portfolio pro flexibilní datovou kabeláž přímo na místě instalace: od specializovaného nářadí přes konektory kat. #5 s D kódováním a kat. #6 s X kódováním až po robustní stínící objímky. Tyto komponenty umožňují spolehlivé, na místě montované datové spoje – ideální pro průmyslové aplikace, rychlou instalaci a maximální flexibilitu.

### Všeobecné objednáací údaje

Typ	HDC MBUS CI B 8.0-9.1	Verze
Číslo	<a href="#">2592720000</a>	Crimping tool insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603927	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS CT B 8.0-9.1	Verze
Číslo	<a href="#">2592710000</a>	Pressing tool
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603910	
Množství	1 ST	