

**P BAG SET 9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dílny a továrny dávají přednost dobře organizovaným sadám nástrojů. To má za důsledek minimální dobu hledání a přípravy, což šetří peníze. Společnost Weidmüller tyto znalosti využívá při kombinování produktů vyznačujících se velkými výhodami pro uživatele a dobrou funkcí. Krimpovací sady společnosti Weidmüller pro řezání, odizolování a krimpování kabelových dutinek poskytují uživatelům praktické sady nástrojů.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Nářadí, Příslušenství
Číslo objednávky	<a href="#">2579480000</a>
Typ	P BAG SET 9
GTIN (EAN)	4050118628081
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2026-02-28T00:00:00+01:00

## P BAG SET 9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	170 mm	Hloubka (v palcích)	6.6929 inch
Výška	50 mm	Výška (v palcích)	1.9685 inch
Šířka	260 mm	Šířka (v palcích)	10.2362 inch
Čistá hmotnost	1289.1 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Technické údaje

Popis výrobku	Brašna na nářadí, vybaveny
---------------	----------------------------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ETIM 10.0	EC000181	ECLASS 14.0	21-10-01-90
ECLASS 15.0	21-10-01-90		

## P BAG SET 9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## nevybaveny



Dílky a továrny dávají přednost dobře organizovaným sadám nástrojů. To má za důsledek minimální dobu hledání a přípravy, což šetří peníze. Společnost Weidmüller tyto znalosti využívá při kombinování produktů vyznačujících se velkými výhodami pro uživatele a dobrou funkčností. Krimpovací sady společnosti Weidmüller pro řezání, odizolování a krimpování kabelových dutinek poskytují uživatelům praktické sady nástrojů.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	P BAG	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2548180000</a>	Nářadí, Příslušenství
GTIN (EAN)	4050118557916	
Množství	1 ST	

## Nástroje na řezání



Řezací nástroje na vodiče s vnějším průměrem do 8 mm, 12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciální tvar čepele umožňuje řezání měděných a hliníkových vodičů bez roztřepení a s použitím minimální fyzické námahy. Řezné nástroje (KT 8 až KT 22) jsou rovněž vybaveny ochrannou izolací do 1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou EN/IEC 60900.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KT 8	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">9002650000</a>	Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání
GTIN (EAN)	4008190020163	
Množství	1 ST	

## P BAG SET 9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Nářadí



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kably s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

## Všeobecné objednací údaje

Typ	STRIPAX ULTIMATE	Verze	
Číslo	<a href="#">1468880000</a>	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118274158		
Množství	1 ST		

## Crimping tools



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

## Všeobecné objednací údaje

Typ	PZ 10 HEX	Verze	
Číslo	<a href="#">1445070000</a>	Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.25mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , Šestihranné krimpování	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118250312		
Množství	1 ST		

**Accessories****Bezkontaktní tester napětí**

- Reaguje od vzdálenosti 4 mm
- Bez potřeby průtoku proudu díky kapacitní metodě
- Detekuje skryté přerušené vodiče s tolerancí pouhých několika milimetrů
- Rozpozná vodiče vedoucí napětí v zásuvkách, kabelových bubnech, rozvaděčích, atd.
- Zobrazení: vizuální nebo vizuální a akustické
- včetně funkce svítilny s VT LCL

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	VT LCL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2436670000</a>	Testovací nástroje, Detektor kabelu
GTIN (EAN)	4050118450033	
Množství	1 ST	