

HDC MBUS4 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kompaktní

Tento nový dvoupólový přípojnicový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Crimp contact
Číslo objednávky	2565890000
Typ	HDC MBUS4 F AWG26-24
GTIN (EAN)	4050118575446
Množství	100 items

HDC MBUS4 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

0 g

Teploty

Mezní teplota

-40 °C ... 90 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Všeobecné údaje

Průměr kontaktu, kolík Ø

1 mm

Délka odizolování, jmenovité připojení

4.5 mm

Typ připojení

Nalisované připojení

Verze – vložka

MBUS

Průřez vodiče, max.

0.25 mm²

Průřez vodiče, min.

0.14 mm²

Provedení povrchu

zlato

Cykly zapojování

≥ 500

Typ

Zásuvka

Základní materiál

Slitina mědi

Řada

ModuPlug

Výrobní procesy

soustružené

Materiál kontaktů

Slitina mědi

Obecné údaje

Povrch kontaktu

Pozlacené

Přenosová rychlost

100 MBit/s

Jmenovitý proud

4 A

Cykly zapojování

≥ 500

Typ

Zásuvka

Klasifikace

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0

27-44-02-04

HDC MBUS4 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Nákresy

www.weidmueller.com



HDC MBUS4 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



Kompaktní
Tento nový dvoupólový přípojnicový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	Verze
Číslo	2592680000	Locator for crimping tool
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603781	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Verze
Číslo	2592650000	Crimping tool for contacts
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603774	
Množství	1 ST	