

**HDC HP550 GHDE CR 1P M32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ochranný kryt je vyroben z hliníku odolného proti mořské vodě pomocí lití pod tlakem.

Vysoké standardy ochrany před vodou a prachem a také obzvláště vysoká odolnost proti nárazům tvoří charakteristické znaky této řady krytů.

Důmyslný dvojitý povrch zajišťuje dlouhá léta spolehlivosti.

Všechny šrouby, krimpované kontakty a další externí díly příslušenství jsou vyrobeny z nerezové oceli odolné proti korozi.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	, Instalační velikost: 550
Číslo objednávky	<a href="#">2599790000</a>
Typ	HDC HP550 GHDE CR 1P M32
GTIN (EAN)	4064675049043
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 84 g

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné údaje

Design pouzdra	Přepážkový kryt	Instalační velikost	550
Klasifikace hořlavosti UL 94	None	Barevný	černá
Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník	Provedení povrchu	Práškově lakované
Neobsahuje halogeny	false	EMC kryty	Ano
BG	550	Stupeň krytí	IP68, v zapojeném stavu

## Všeobecné údaje

Barevný černá Provedení povrchu Práškově lakované

## Důležitá poznámka

Informace o produktu V závislosti na zamýšleném provozu mohou interně generovaná napětí překrývat pracovní napětí a obsahovat odpovídající špičky. Je nutné zajistit, aby tato špičková napětí nepřekročila jmenovité napětí. V případě aplikací mimo tuto specifikaci nás prosím kontaktujte.

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC HP550 GHDE CR 1P M32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Nákresy**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

