



Dílky a továrny dávají přednost dobře organizovaným sadám nástrojů. To má za důsledek minimální dobu hledání a přípravy, což šetří peníze. Společnost Weidmüller tyto znalosti využívá při kombinování produktů vyznačujících se velkými výhodami pro uživatele a dobrou funkčností. Krimpovací sady společnosti Weidmüller pro řezání, odizolování a krimpování kabelových dutinek poskytují uživatelům praktické sady nástrojů.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Verze            | Kufřík na nářadí s obsahem |
| Číslo objednávky | <a href="#">2602270000</a> |
| Typ              | PRO CASE 16                |
| GTIN (EAN)       | 4050118613087              |
| Množství         | 1 items                    |

**Technické údaje****Rozměry a hmotnosti**

|                |        |                     |              |
|----------------|--------|---------------------|--------------|
| Hloubka        | 170 mm | Hloubka (v palcích) | 6.6929 inch  |
| Výška          | 400 mm | Výška (v palcích)   | 15.748 inch  |
| Šířka          | 480 mm | Šířka (v palcích)   | 18.8976 inch |
| Čistá hmotnost | 6062 g |                     |              |

**Shoda produktu s prostředím**

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 7a, 7cI                              |
| REACH SVHC  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP  | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

**Technické údaje**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Popis výrobku | Kufřík na nářadí |
|---------------|------------------|

**Klasifikace**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000149    | ETIM 9.0    | EC000149    |
| ETIM 10.0   | EC000149    | ECLASS 14.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-50-03 |             |             |

**Nákresy**



## Příslušenství

### Prázdné



Dílky a továrny dávají přednost dobře organizovaným sadám nástrojů. To má za důsledek minimální dobu hledání a přípravy, což šetří peníze. Společnost Weidmüller tyto znalosti využívá při kombinování produktů vyznačujících se velkými výhodami pro uživatele a dobrou funkčností. Krimpovací sady společnosti Weidmüller pro řezání, odizolování a krimpování kabelových dutinek poskytují uživatelům praktické sady nástrojů.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                      |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Typ        | PRO CASE LEER              | Verze                |
| Číslo      | <a href="#">9202470000</a> | Krabice na sortiment |
| objednávky |                            |                      |
| GTIN (EAN) | 4032248495788              |                      |
| Množství   | 1 ST                       |                      |

### Nástroje na řezání



Řezací nástroje na vodiče s vnějším průměrem do 8 mm, 12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciální tvar čepele umožňuje řezání měděných a hliníkových vodičů bez roztřepení a s použitím minimální fyzické námahy. Řezné nástroje (KT 8 až KT 22) jsou rovněž vybaveny ochrannou izolací do 1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou EN/IEC 60900.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | KT 8                       | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">9002650000</a> | Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4008190020163              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |

### VDE-izolované kombinační kleště



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány. Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy. Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900. Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

## Příslušenství

### Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |        |  |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Typ        | KBZ 180                    | Verze  |  |
| Číslo      | <a href="#">9046290000</a> | Kleště |  |
| objednávky |                            |        |  |
| GTIN (EAN) | 4032248356485              |        |  |
| Množství   | 1 ST                       |        |  |

### VDE-izolované diagonální štípací kleště



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány. Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy. Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900. Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

### Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |                           |  |
|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| Typ        | SE HD 180                  | Verze                     |  |
| Číslo      | <a href="#">9046330000</a> | Diagonální štípací kleště |  |
| objednávky |                            |                           |  |
| GTIN (EAN) | 4032248357635              |                           |  |
| Množství   | 1 ST                       |                           |  |

### VDE izolované telefonní kleště



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány. Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy. Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900. Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

### Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |        |  |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Typ        | FRZ S 160                  | Verze  |  |
| Číslo      | <a href="#">9046370000</a> | Kleště |  |
| objednávky |                            |        |  |
| GTIN (EAN) | 4032248357673              |        |  |
| Množství   | 1 ST                       |        |  |

## Příslušenství

### Nářadí



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kably s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

### Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | STRIPAX                    | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">9005000000</a> | Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4008190072506              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | STRIPAX 16                 | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">9005610000</a> | Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4008190183875              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | AM 16                      | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">9204190000</a> | Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění       |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4032248608133              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |

### Crimping tools



- Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez
- Ráčna zaručuje přesné krimpování
  - Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

### Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | PZ 6 ROTO L                | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1444050000</a> | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Lichoběžníkové krimpování |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118248593              |   |
| Množství   | 1 ST                       |   |

## PRO CASE 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|            |                           |  |
|------------|---------------------------|--|
| Typ        | PZ 16                     | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">901260000</a> | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení, |
| objednávky |                           | 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , Krimpování - odsazení         |
| GTIN (EAN) | 4008190035440             |  |
| Množství   | 1 ST                      |  |

## Sety šroubováků



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

## Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| Typ        | SDI SET SLIM S3.5-6.5/P... | Verze            |
| Číslo      | <a href="#">2749580000</a> | Montážní nástroj |
| objednávky |                            |                  |
| GTIN (EAN) | 4050118896329              |                  |
| Množství   | 1 ST                       |                  |

## s LCD displejem



Hlavní funkcí zkoušečky napětí je zjistit, zda je napětí přítomné. 2-pólová zkoušečka napětí je jediný schválený testovací nástroj, který splňuje požadavky nařízení o ochraně práce.

- s LCD displejem
- podle normy VDE,
- vysoká síla napěťové špičky
- ta pravá zkoušečka pro každou aplikaci

## Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | VT DIGI PRO                | Verze                                     |
| Číslo      | <a href="#">9918870000</a> | Testovací nástroje, 2pólový tester napětí |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4032248405756              |   |
| Množství   | 1 ST                       |   |

## Příslušenství

### Bezkontaktní tester napětí



- Reaguje od vzdálenosti 4 mm
- Bez potřeby průtoku proudu díky kapacitní metodě
- Detekuje skryté přerušené vodiče s tolerancí pouhých několika milimetrů
- Rozpozná vodiče vedoucí napětí v zásuvkách, kabelových bubnech, rozvaděčích, atd.
- Zobrazení: vizuální nebo vizuální a akustické
- včetně funkce svítilny s VT LCL

### Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ        | VT LCL                     | Verze                               |
| Číslo      | <a href="#">2436670000</a> | Testovací nástroje, Detektor kabelu |
| objednávky |                            |                                     |
| GTIN (EAN) | 4050118450033              |                                     |
| Množství   | 1 ST                       |                                     |

### Testery průchodnosti



Plně izolované plastové kryty našich zkoušeček průchodnosti jsou nárazuvzdorné a nerozbitné, díky čemuž jsou ideální pro každodenní použití i v drsných podmínkách. Vestavěná svítilna usnadňuje rychlé a bezpečné vyhledání vadných kabelů. Výsledky zkoušky průchodnosti mohou být předány vizuálně nebo akusticky.

### Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | VT CTL                     | Verze                                  |
| Číslo      | <a href="#">2436690000</a> | Testovací nástroje, Testovací zařízení |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118450040              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |

### Řada dvojitých koncovek s plastovým límcem



Krabice plná kabelových dutinek s plastovou objímkou:

- v barevném kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

## Příslušenství

### Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H-BOX 0,5-2,5QMM DIN       | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">9025430000</a> | Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: DIN |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4008190337162              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | H-BOX 4,0-16,0QMM DIN      | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">9025400000</a> | Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: DIN |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4008190341596              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |

### Měřicí nástroje



Přesnostní nástroje od společnosti Weidmüller se používají po celém světě. Společnost Weidmüller bere tuto odpovědnost velmi vážně a nabízí rozsáhlé služby. Nástroje by měly i po mnoha letech používání stále fungovat dokonale. Společnost Weidmüller svým zákazníkům nabízí službu „Certifikace nástrojů“. Toto rutinní technické testování společnosti Weidmüller umožňuje zaručit správné fungování a kvalitu svých nástrojů.

### Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| Typ        | FLEXIMET 5 M               | Verze           |
| Číslo      | <a href="#">2534210000</a> | Pásmové měřítko |
| objednávky |                            |                 |
| GTIN (EAN) | 4050118545975              |                 |
| Množství   | 1 ST                       |                 |