


## HDC MRJ45 PCADP MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Modul RJ45, 0 V, 0 A, Počet pólů: 1, RJ45, Zástrčný, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1
Číslo objednávky	<a href="#">2592260000</a>
Typ	HDC MRJ45 PCADP MC
GTIN (EAN)	4050118602364
Množství	1 items

## HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda  
UL File Number Search [Web UL](#)  
Č. osvědčení (cURus) E92202

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1.3386 inch
Výška	54.85 mm	Výška (v palcích)	2.1594 inch
Šířka	14.5 mm	Šířka (v palcích)	0.5709 inch
Čistá hmotnost	5.7 g		

## Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 70 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3  
SCIP 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

## Obecné údaje

Počet pólů	1	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Odpor izolace	1012 Ω	Cykly zapojování	750 (RJ45)
Typ	Zástrčný	Závažnost znečištění	3
Základní materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny	Řada	ModuPlug
Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	0 V	Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	0 kV
Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	0 A	Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	1

## Verze

Typ připojení	RJ45	Průřez vodiče, max.	0 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	0 mm <sup>2</sup>		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

**HDC MRJ45 PCADP MC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Nákresy**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## RJ45 propojovací kabel pro ModuPlug



Přizpůsobte svá připojení budoucnosti Pomocí pokročilých řešení řady RockStar® ModuPlug Komplexnost průmyslových aplikací stále roste. Požadavky na konektivitu rostou s nimi. Funkčnost na nejúspornějším instalačním prostoru, bezpečná instalace a rychlý proces výměny jsou několika z vlastností produktu, po kterých je poptávka. Náš systém modulárních zásuvných konektorů RockStar® ModuPlug splňuje současné požadavky trhu, ale zároveň byl navržen o ohledem na budoucnost. Použitím jednotlivých modulů kombinujete potřebné funkce pro přenos výkonu, signálu a dat prostřednictvím jediného rozhraní. Díky nové rozmanitosti velikostí modulů můžete v jednom zásuvném konektoru kombinovat více aplikací než kdy předtím. Tyto moduly snižují potřebný prostor a redukuje náklady ve srovnání s konektory s pevnými póly a jinými modulárními systémy zásuvných konektorů. Důmyslné rámy a moduly se velmi snadno instalují a integrují do krytů HDC se stupněm kdytí IP 65 a IP 68. Můžete také systém RockStar® ModuPlug použít k doplnění vašich stávajících aplikací bez jakékoliv potřeby změn ve vašem systému. Jakožto zkušený partner průmyslové konektivity nabízí společnost Weidmüller ultra moderní konektivitu s maximální spolehlivostí. Můžete vytvořit přizpůsobená řešení pro progresivní připojení i se systémem RockStar®.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0020	Verze
Číslo	<a href="#">2661950020</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118675351	
Množství	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0030	Verze
Číslo	<a href="#">2661950030</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118675368	
Množství	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0040	Verze
Číslo	<a href="#">2661950040</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118675375	
Množství	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0050	Verze
Číslo	<a href="#">2661950050</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118675382	
Množství	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0060	Verze
Číslo	<a href="#">2661950060</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118675399	
Množství	1 ST	

## HDC MRJ45 PCADP MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0070	Verze
Číslo	<a href="#">2661950070</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118675504	
Množství	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0080	Verze
Číslo	<a href="#">2661950080</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118675511	
Množství	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0090	Verze
Číslo	<a href="#">2661950090</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118675528	
Množství	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0100	Verze
Číslo	<a href="#">2661950100</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118675535	
Množství	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0150	Verze
Číslo	<a href="#">2661950150</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118675542	
Množství	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0200	Verze
Číslo	<a href="#">2661950200</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118675559	
Množství	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0250	Verze
Číslo	<a href="#">2661950250</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118675566	
Množství	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0300	Verze
Číslo	<a href="#">2661950300</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118675573	
Množství	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0400	Verze
Číslo	<a href="#">2661950400</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118675580	
Množství	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0500	Verze
Číslo	<a href="#">2661950500</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118675597	
Množství	1 ST	

## HDC MRJ45 PCADP MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0600	Verze
Číslo	<a href="#">2661950600</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118675603	
Množství	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0700	Verze
Číslo	<a href="#">2661950700</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118675610	
Množství	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0750	Verze
Číslo	<a href="#">2661950750</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118675627	
Množství	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0800	Verze
Číslo	<a href="#">2661950800</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118675634	
Množství	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0900	Verze
Číslo	<a href="#">2661950900</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118675641	
Množství	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-1000	Verze
Číslo	<a href="#">2661951000</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118675658	
Množství	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-1500	Verze
Číslo	<a href="#">2661951500</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118675665	
Množství	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-2000	Verze
Číslo	<a href="#">2661952000</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118675672	
Množství	1 ST	

## HDC MRJ45 PCADP MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Protikus

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Elektrické moduly



#### Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MRJ45 GC F	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2592030000</a>	Modul RJ45, 50 V, 1 A, Počet pólů: 8, RJ45, Zásuvka, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1
GTIN (EAN)	4050118600506	
Množství	1 ST	