

POWERCRIMPER 6.0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Racionalizace krimpovacích procesů si žádá stále více automatizace jednotlivých kroků. „Optimalizace doby instalace“ je to, co bude trh budoucnosti vyžadovat od svých strategických partnerů.

Automatické stroje umožňující racionální zpracování vodičů představují odpověď na požadavky budoucnosti. Všestrannost a funkčnost jsou rozhodujícími faktory pro zákazníka.

Se svou rozsáhlou řadou automatizovaných strojů nabízí společnost Weidmüller profesionální a efektivní řešení přípravy a zpracování kabelů.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Crimping machine, 0.5mm ² , 6mm ²
Číslo objednávky	2634310000
Typ	POWERCRIMPER 6.0
GTIN (EAN)	4050118660906
Množství	1 items

POWERCRIMPER 6.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	405 mm	Hloubka (v palcích)	15.9449 inch
Výška	240 mm	Výška (v palcích)	9.4488 inch
Šířka	165 mm	Šířka (v palcích)	6.4961 inch
Čistá hmotnost	12500 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Automatické nalisování koncovek

Hlavice	Elektropneumatický	Doba pulzu	přibližně 1 s
Průřez koncovek, max.	6 mm ²	Průřez koncovek, min.	0.5 mm ²
Krimpovací rozsah, max.	6 mm ²	Krimpovací rozsah, min.	0.5 mm ²
Délka nalisování koncovek	6 - 18 mm	Spotřební materiál	S plastovým límcem a bez ní, Twin wire-end ferrules
Připojení stlačeného vzduchu	5 - 5,5 bar	Elektrické připojení	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA
Poznámka	Dvojitě kabelové koncovky v rozsahu průřezu od 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm ² , Bez potřeby výměny nástroje	Délka vsazení	13
Krimpovací rozsah	0.5...6 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

POWERCRIMPER 6.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

