



Přizpůsobte svá připojení budoucnosti Pomocí pokročilých řešení řady RockStar® ModuPlug. Komplexnost průmyslových aplikací stále roste. Požadavky na konektivitu rostou s nimi. Funkčnost na nejspornějším instalačním prostoru, bezpečná instalace a rychlý proces výměny jsou několika z vlastností produktu, po kterých je poptávka. Náš systém modulárních zásuvných konektorů RockStar® ModuPlug splňuje současné požadavky trhu, ale zároveň byl navržen o ohledem na budoucnost. Použitím jednotlivých modulů kombinujete potřebné funkce pro přenos výkonu, signálu a dat prostřednictvím jediného rozhraní. Díky nové rozmanitosti velikostí modulů můžete v jednom zásuvném konektoru kombinovat více aplikací než kdy předtím. Tyto moduly snižují potřebný prostor a redukují náklady ve srovnání s konektory s pevnými póly a jinými modulárními systémy zásuvných konektorů. Důmyslné rámy a moduly se velmi snadno instalují a integrují do krytů HDC se stupněm kdytí IP 65 a IP 68. Můžete také systém RockStar® ModuPlug použít k doplnění vašich stávajících aplikací bez jakékoliv potřeby změn ve vašem systému. Jakožto zkušený partner průmyslové konektivity nabízí společnost Weidmüller ultra moderní konektivitu s maximální spolehlivostí. Můžete vytvořit přizpůsobená řešení pro progresivní připojení i se systémem RockStar®.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Pneumatický kontakt, Kontakt s ventilem: Ne
Číslo objednávky	<a href="#">2637470000</a>
Typ	HDC MPN 1.6 M
GTIN (EAN)	4050118654714
Množství	10 items

**Technické údaje****Osvědčení**

ROHS	Shoda
------	-------

**Rozměry a hmotnosti**

Čistá hmotnost	0.49 g
----------------	--------

**Teploty**

Mezní teplota	-40 °C ... 80 °C
---------------	------------------

**Shoda produktu s prostředím**

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

**Pneumatický kontakt**

Typ	Zástrčný	Provozní tlak	≤8 bar
Vnitřní průměr hadice	1.6 mm	Kontakt s ventilem	Ne

**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

## Příslušenství

### Pneumatické moduly



#### Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MPN 3	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">2637340000</a>		
GTIN (EAN)	4050118765823		
Množství	1 ST		
			Pneumatický modul, Počet pólů: 3, Připojení hadic (pneumatických), pneumatický, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1