

CMA-101-2500-5A-10VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zásuvné transformátory proudu

Zásuvné transformátory proudu se používají všude tam, kde je třeba měřit a zpracovávat vysoké proudy až 5000 A. Naše zásuvné transformátory proudu dodávají sekundární proudy 1 A nebo 5 A. Weidmüller nabízí také kompaktní transformátory proudu s nízkou spotřebou, které převádějí proudy do 600 A na napětí do 333 mV.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Primární proud: 2500 A, Sekundární proud, max.: 5 A, Zátěž: 10 VA, Tolerance class: 0,5, transformátor s klidovým proudem |
| Číslo objednávky | 2680250000 |
| Typ | CMA-101-2500-5A-10VA-0,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118696608 |
| Množství | 1 items |
| Stav objednávky | Přerušeno |
| K dispozici do | 2025-04-08T00:00:00+02:00 |
| Výrobce | MBS AG |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|-------------------|-------------|
| Délka | 147 mm | Délka (v palcích) | 5.7874 inch |
| Čistá hmotnost | 660 g | | |

Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Elektrické vlastnosti

| | | | |
|-----------------|-------|------------------|---------|
| Tolerance class | 0,5 | Sekundární proud | 0...5 A |
| Zátěž | 10 VA | Primární proud | 2500 A |

Rozměry živých vodičů

| | | | |
|------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Typ vodiče | Pouze izolovaný vodič | Kulatý vodič | 70.00 mm |
| Lišta | 100 x 10 mm, 80 x 30 mm | Místo instalace | Vnitřní použití |

Technické údaje

Stupeň krytí IP20 Jmenovitý kmitočet 50 Hz

Koordinace izolace

Tolerance class 0,5

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002048 | ETIM 9.0 | EC002048 |
| ETIM 10.0 | EC002048 | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 | | |

