

**HDC MMARK 4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Vedle těžkých konektorů poskytuje řada RockStar® příslušenství pro efektivní, funkční a bezpečnou kabeláž; např. kódovací systémy, spony stínění, krycí desky a náhradní těsnění

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Marking tags, Heavy duty connector assemblies
Číslo objednávky	<a href="#">2710590000</a>
Typ	HDC MMARK 4
GTIN (EAN)	4050118783902
Množství	640 items

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Šířka	3.1 mm	Šířka (v palcích)	0.122 inch
Čistá hmotnost	0.17 g		

### Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Obecné údaje

Verze	Pro modul ModuPlug MHE 4X	Základní materiál	PA 66, POM
-------	---------------------------	-------------------	------------

### Obecné údaje

Orientace tisku	vodorovný	Verze	Pro modul ModuPlug MHE 4X
Šířka	3.1 mm	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2, HB
Rozsah provozní teploty, max.	125 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Barevný	Bílá	Základní materiál	PA 66, POM
Tištěné znaky	prázdné	kompatibilní tiskárna	<a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

**Nákresy**



## Příslušenství

### Elektrické moduly



**Flexibilní**  
Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MHE 4X FP	Verze
Číslo	<a href="#">2636060000</a>	Signálový modul, 250 V, 16 A, Počet pólů: 4, Připojení PUSH IN s akčním členem, Zásuvka, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 0.5
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118692808	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MHE 4X MP	Verze
Číslo	<a href="#">2636070000</a>	Signálový modul, 250 V, 16 A, Počet pólů: 4, Připojení PUSH IN s akčním členem, Zástrčka, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 0.5
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118692815	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MHE 4X2 FP	Verze
Číslo	<a href="#">2636080000</a>	Signálový modul, 250 V, 16 A, Počet pólů: 4, Připojení PUSH IN s akčním členem, Zásuvka, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 0.5
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118692822	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MHE 4X2 MP	Verze
Číslo	<a href="#">2636090000</a>	Signálový modul, 250 V, 16 A, Počet pólů: 4, Připojení PUSH IN s akčním členem, Zástrčka, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 0.5
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118692839	
Množství	1 ST	