

## SFM 1/12 1.2-1.8 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Díky všestranné skupině produktů MultiMark můžete dosáhnout optimálně strukturovaného a udržitelného značení ve všech řídicích skříních. Příkladem je naše nová značka na vodiče SlimFix, kterou je možné vytisknout a připnout obzvláště rychle. Zároveň jsou splněny nejnáročnější požadavky na odolnost proti vibracím a nárazům. Značky na vodiče mají otevřenou konstrukci a umožňují snadnou a rychlou instalaci před zapojením i následně po zapojení.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Označení vodičů a kabelů, 1.2 - 1.8 mm, 12 x 3.8 mm, Bílá |
| Číslo objednávky | <a href="#">2719030000</a>                                |
| Typ              | SFM 1/12 1.2-1.8 MM WS                                    |
| GTIN (EAN)       | 4050118888010   |
| Množství         | 1400 items  |

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                   |             |
|----------------|--------|-------------------|-------------|
| Výška          | 12 mm  | Výška (v palcích) | 0.4724 inch |
| Šířka          | 3.8 mm | Šířka (v palcích) | 0.1496 inch |
| Čistá hmotnost | 0.2 g  |                   |             |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Obecné údaje

|                               |              |                               |                    |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| Typ tisku                     | prázdný      | Verze                         | s připínací patičí |
| Šířka                         | 3.8 mm       | Klasifikace hořlavosti UL 94  | V-2                |
| Rozsah provozní teploty, max. | 90 °C        | Rozsah provozní teploty, min. | -50 °C             |
| Barevný                       | Bílá         | Halogen                       | Ne                 |
| Základní materiál             | PC-ABS, TPU  | Tištěné znaky                 | bez                |
| Velikost pole na označení     | 2.8 x 9.5 mm | Počet na roli                 | 1400               |

## Označení vodičů a kabelů

|                           |                             |                           |                      |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| Halogen                   | Ne                          | Průřez vodiče, max.       | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, min.       | 0.25 mm <sup>2</sup>        | Vnější prům. vodiče, max. | 1.8 mm               |
| Vnější prům. vodiče, min. | 1.2 mm                      | Vnější prům. vodiče       | 1.2 - 1.8 mm         |
| Průřez připojeného vodiče | 0.25 - 0.75 mm <sup>2</sup> |                           |                      |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Nákresy**



## Příslušenství

### THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

### Všeobecné objednáací údaje

|                  |                            |       |  |
|------------------|----------------------------|-------|--|
| Typ              | MULTIMARK ROLLER SFM 1     | Verze |  |
| Číslo objednávky | <a href="#">2799000000</a> |       |  |
| GTIN (EAN)       | 4064675259985              |       |  |
| Množství         | 1 ST                       |       |  |