


SFM 3/12 2.5-3.3 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Díky všestranné skupině produktů MultiMark můžete dosáhnout optimálně strukturovaného a udržitelného značení ve všech řídicích skříních. Příkladem je naše nová značka na vodiče SlimFix, kterou je možné vytisknout a připnout obzvláště rychle. Zároveň jsou splněny nejnáročnější požadavky na odolnost proti vibracím a nárazům. Značky na vodiče mají otevřenou konstrukci a umožňují snadnou a rychlou instalaci před zapojením i následně po zapojení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 3.3 mm, 12 x 5.4 mm, Bílá
Číslo objednávky	2719150000
Typ	SFM 3/12 2.5-3.3 MM WS
GTIN (EAN)	4050118888188
Množství	1400 items

SFM 3/12 2.5-3.3 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	12 mm	Výška (v palcích)	0.4724 inch
Šířka	5.4 mm	Šířka (v palcích)	0.2126 inch
Čistá hmotnost	0.15 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Orientace tisku	vodorovně a svisle	Typ tisku	prázdný
Verze	s připínací patičí	Šířka	5.4 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Rozsah provozní teploty, max.	90 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-50 °C	Barevný	Bílá
Halogen	Ne	Základní materiál	PC-ABS, TPU
Tištěné znaky	bez	Velikost pole na označení	3.7 x 9.5 mm
kompatibilní tiskárna	THM MULTIMARK	Počet na roli	1400

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	2.5 mm ²
Průřez vodiče, min.	1.5 mm ²	Vnější prům. vodiče, max.	3.3 mm
Vnější prům. vodiče, min.	2.5 mm	Vnější prům. vodiče	2.5 - 3.3 mm
Průřez připojeného vodiče	1.5 - 2.5 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Nákresy



SFM 3/12 2.5-3.3 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Verze
Číslo objednávky	2005090000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118390216	
Množství	1 ST	

THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	MULTIMARK ROLLER SFM 3	Verze
Číslo objednávky	2719270000	
GTIN (EAN)	4050118849158	
Množství	1 ST	