

**HDC C COAX 75 F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Zásuvka, zlato
Číslo objednávky	<a href="#">2748680000</a>
Typ	HDC C COAX 75 F
GTIN (EAN)	4050118890655
Množství	10 items

## HDC C COAX 75 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Délka	23 mm	Délka (v palcích)	0.9055 inch
Čistá hmotnost	2.11 g		

## Teploty

Mezní teplota -55 °C ... 135 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Všeobecné údaje

Průměr kontaktu, kolík Ø	4.8 mm	Délka odizolování, jmenovité připojení	2.5 mm
Typ připojení	Pájené připojení	Verze – vložka	COAX
Barevný	zlato	Provedení povrchu	zlato
Cykly zapojování	≥ 500	Typ	Zásuvka
Základní materiál	Slitina mědi	Výrobní procesy	soustružené

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

## HDC C COAX 75 F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Elektrické moduly



## Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MCOAX 4 FC	Verze
Číslo	<a href="#">2748550000</a>	Modul, 48 V, 1.5 A, Počet pólů: 4, Nalisované připojení, Zásuvka,
objednávky		Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1
GTIN (EAN)	4050118890747	
Množství	5 ST	

## CTX / HTG / HTX



## Krimpovací kleště pro koaxiální konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

## Všeobecné objednací údaje

Typ	HTX 188	Verze
Číslo	<a href="#">9011990000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů,
objednávky		Šestihranné krimpování
GTIN (EAN)	4008190026066	
Množství	1 ST	