

## SD SET T10/15/20/25/30/40 TR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Šroubovák Weidmüller SoftFinish k univerzálnímu používání, hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chromvanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu matný chrom.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Verze            | Montážní nástroj              |
| Číslo objednávky | <a href="#">2749230000</a>    |
| Typ              | SD SET T 10/15/20/25/30/40 TR |
| GTIN (EAN)       | 4050118895520                 |
| Množství         | 1 items                       |
| Balení           | Kartonový box                 |

**Technické údaje****Rozměry a hmotnosti**

|                |         |
|----------------|---------|
| Čistá hmotnost | 426.8 g |
|----------------|---------|

**Shoda produktu s prostředím**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Není ovlivněno      |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

**Technické údaje**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Popis výrobku | Souprava šroubováku |
|---------------|---------------------|

**Šroubovací nářadí**

|      |      |
|------|------|
| Tvar | Torx |
|------|------|

**Klasifikace**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC011815    | ETIM 9.0    | EC011815    |
| ETIM 10.0   | EC011815    | ECLASS 14.0 | 21-04-50-16 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-50-16 |             |             |

## SD SET T10/15/20/25/30/40 TR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Torx® TR šroubovák (zajištěný proti nedovolené manipulaci)



Šroubovák Torx® TR s otvorem ve špičce hrotu (odolný vůči manipulaci), SD TR pro šroubování bezpečnostních šroubů Torx® a Torx®-TR (kolík ve středu Torx® prohlubně), hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Typ        | SD T10 TR X 80             | Verze                           |
| Číslo      | <a href="#">2749500000</a> | Šroubovák, Délka čepele: 80 mm  |
| objednávky |                            |                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118895827              |                                 |
| Množství   | 1 ST                       |                                 |
| Typ        | SD T15 TR X 80             | Verze                           |
| Číslo      | <a href="#">2749510000</a> | Šroubovák, Délka čepele: 80 mm  |
| objednávky |                            |                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118895834              |                                 |
| Množství   | 1 ST                       |                                 |
| Typ        | SD T20 TR X 100            | Verze                           |
| Číslo      | <a href="#">2749520000</a> | Šroubovák, Délka čepele: 100 mm |
| objednávky |                            |                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118895841              |                                 |
| Množství   | 1 ST                       |                                 |
| Typ        | SD T25 TR X 100            | Verze                           |
| Číslo      | <a href="#">2749530000</a> | Šroubovák, Délka čepele: 100 mm |
| objednávky |                            |                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118895858              |                                 |
| Množství   | 1 ST                       |                                 |
| Typ        | SD T30 TR X 115            | Verze                           |
| Číslo      | <a href="#">2749540000</a> | Šroubovák, Délka čepele: 115 mm |
| objednávky |                            |                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118895865              |                                 |
| Množství   | 1 ST                       |                                 |
| Typ        | SD T40 TR X 115            | Verze                           |
| Číslo      | <a href="#">2749550000</a> | Šroubovák, Délka čepele: 115 mm |
| objednávky |                            |                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118895872              |                                 |
| Množství   | 1 ST                       |                                 |