

LOGIC UNIT WCU 860S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



S plně zapouzdřenými logickými moduly WCI 501 a WCU 650 můžete monitorovat, řídit a regulovat své procesy i v extrémních podmínkách okolního prostředí. V tomto ohledu nabízí série WCU optimální rozměry, výkon, robustnost a nenáročnou ovládnutelnost. Grafické a intuitivní programovací prostředí jednotky Micon-L umožňuje flexibilní přepínání analogových a digitálních vstupů, ale i digitálních výstupů. Na přání lze provést softwarové i hardwarové rozšíření podle specifikace zákazníka.

Všeobecné objednací údaje

Verze	graphically programmable logic module, CAN interface, Mounting foot
Číslo objednávky	2753440000
Typ	LOGIC UNIT WCU 860S
GTIN (EAN)	4064675265467

LOGIC UNIT WCU 860S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	30 mm	Hloubka (v palcích)	1.1811 inch
Výška	93 mm	Výška (v palcích)	3.6614 inch
Šířka	45 mm	Šířka (v palcích)	1.7716 inch
Čistá hmotnost	129 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...70 °C	Provozní teplota	-40 °C...60 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 5–95 %		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1b14854c-41c7-4749-91cb-bc19c6779b10

Elektrické napájení

Ochrana před záměnou polarity	ano (kombinováno s externí pojistkou)
-------------------------------	---------------------------------------

Obecné údaje

Odolnost proti otřesům	min. 50 m/s ² (5 g) @ 10...100 Hz	Nosná lišta	TS 35
------------------------	--	-------------	-------

Údaje o systému

Rozhraní	TTL 232
----------	---------

Údaje připojení

Typ připojení	Zásuvné pružinové svorky (0,25 – 1,5 mm ²)
---------------	--

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ETIM 10.0	EC001417	ECLASS 14.0	27-24-22-16
ECLASS 15.0	27-24-22-16		

LOGIC UNIT WCU 860S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

