



Zákazníky z potravinářského průmyslu podporujeme řešeními detekovatelného značení k zajištění vysokých standardů vyžadovaných v konceptu HACCP. Díky kovové vložce mohou naše detekovatelné karty MultiCard být spolehlivě rozpoznány pomocí detektorů kovu a rentgenovými detektory. To minimalizuje riziko kontaminace během výrobního procesu. Maximální bezpečnost je zajištěna díky důležitým vlastnostem produktu, jako je odolnost proti korozi a vyšší odolnost proti UV záření ve vnitřním prostředí a odolnost proti vysokým teplotám. Tyto vlastnosti jsou pravidelně testovány a potvrzeny v naší vlastní akreditované laboratoři. Není vhodné pro přímý kontakt s potravinami.

- Detekovatelné pomocí kovových a rentgenových detektorů
- Vizuálně rozpoznatelné díky modré barvě
- Kovová vložka odolná proti korozi
- Jasně a odolné zobrazení tisku
- K dispozici v různých verzích pro širokou škálu požadavků na označení

Všeobecné objednací údaje

Verze	ClipCard, Příslušenství, 30 x 63.8 mm, Modrá
Číslo objednávky	2737760000
Typ	CC-DT-H 30/60 BL
GTIN (EAN)	4064675211792
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	6 mm	Hloubka (v palcích)	0.2362 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1.1811 inch
Šířka	63.8 mm	Šířka (v palcích)	2.5118 inch
Délka	60 mm	Délka (v palcích)	2.3622 inch
Průměr	0 mm	Čistá hmotnost	4.12 g

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky		
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%		
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně	0.046 kg CO2 eq.	

Obecné údaje

Verze	Držák štítku značení		
Šířka	63.8 mm		
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB		
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C		
Barevný	Modrá		
Halogen	Ne		
Délka	60 mm		
Základní materiál	Polyamid 66		
Počet značek v balení	Forma napájení	MultiCard	
Zjistitelný v souladu s Rondotest	4.7 mm AI		
Doporučená odvětví	Potravinářský průmysl		
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Accessories		
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C		

Značky na přístroje

Průměr 0 mm Halogen Ne

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Příslušenství

Příslušenství



Zákazníky z potravinářského průmyslu podporujeme řešeními detekovatelného značení k zajištění vysokých standardů vyžadovaných v konceptu HACCP. Díky kovové vložce mohou naše detekovatelné karty MultiCard být spolehlivě rozpoznány pomocí detektorů kovu a rentgenovými detektory. To minimalizuje riziko kontaminace během výrobního procesu. Maximální bezpečnost je zajištěna díky důležitým vlastnostem produktu, jako je odolnost proti korozi a vyšší odolnost proti UV záření ve vnitřním prostředí a odolnost proti vysokým teplotám. Tyto vlastnosti jsou pravidelně testovány a potvrzeny v naší vlastní akreditované laboratoři. Není vhodné pro přímý kontakt s potravinami.

- Detekovatelné pomocí kovových a rentgenových detektorů
- Vizuálně rozpoznatelné díky modré barvě
- Kovová vložka odolná proti korozi
- Jasně a odolně zobrazení tisku
- K dispozici v různých verzích pro širokou škálu požadavků na označení

Všeobecné objednávací údaje

Typ	CC-DT-H 30/60 BL	Verze	
Číslo	2737760000	ClipCard, Příslušenství, 30 x 63.8 mm, Modrá	
objednávky			
GTIN (EAN)	4064675211792		
Množství	10 ST		