


**AEP DT 2.5 2T BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Verze            | Řada A, Bočnice            |
| Číslo objednávky | <a href="#">2744160000</a> |
| Typ              | AEP DT 2.5 2T BL           |
| GTIN (EAN)       | 4064675035350              |
| Množství         | 20 items                   |

## AEP DT 2.5 2T BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |           |                   |             |
|----------------|-----------|-------------------|-------------|
| Výška          | 112.85 mm | Výška (v palcích) | 4.4429 inch |
| Šířka          | 2.1 mm    | Šířka (v palcích) | 0.0827 inch |
| Čistá hmotnost | 4.1 g     |                   |             |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky           |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%             |
| Uhlíková stopa výrobku        | Kolébka k bráně 0.004 kg CO2eq. |

## Údaje materiálu

|         |       |                              |     |
|---------|-------|------------------------------|-----|
| Barevný | Modrá | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
|---------|-------|------------------------------|-----|

## Další technická data

|           |     |
|-----------|-----|
| Příchytka | Ano |
|-----------|-----|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |