

**PZ 6 ROTO ADJ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami  
nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Lichoběžníkové krimpování
Číslo objednávky	<a href="#">2831380000</a>
Typ	PZ 6 ROTO ADJ
GTIN (EAN)	4064675415909
Množství	1 items

## PZ 6 ROTO ADJ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0.8661 inch
Výška	80 mm	Výška (v palcích)	3.1496 inch
Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7.874 inch
Čistá hmotnost	425 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Technické údaje

Popis výrobku	(1) Krimpovací kleště	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	-----------------------	-------	--------------------------------------

## Popis kontaktu

Type of contact	Wire-end ferrules with/without plastic collars	Průřez vodiče, max. AWG	AWG 10
Průřez vodiče, min. AWG	AWG 26	Krimpovací rozsah, max.	6 mm <sup>2</sup>
Krimpovací rozsah, min.	0.14 mm <sup>2</sup>		

## Údaje o nástroji – krimpování

Hlavice	mechanické	Průřez koncovek, max.	6 mm <sup>2</sup>
Krimpování - typ/profil	Lichoběžníkové krimpování		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Drawings



## PZ 6 ROTO ADJ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Příslušenství / náhradní díly



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

## Všeobecné objednací údaje

Typ	ERTE ES PZ 6 ROTO L	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2561810000</a>	
GTIN (EAN)	4050118570199	
Množství	1 ST	

## Náhradní díly



Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">9202810000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4032248512577	
Množství	1 ST	

## Příslušenství / náhradní díly



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

**PZ 6 ROTO ADJ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Všeobecné objednáací údaje**

Typ	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6...	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">9054820000</a>	
GTIN (EAN)	4032248109289	
Množství	1 ST	
Typ	ERTE KN SET PZ 6 ROTO L	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2566680000</a>	
GTIN (EAN)	4050118577105	
Množství	1 ST	