

**PZ 6 ROTO ADJ ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami  
nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Lichoběžníkové krimpování
Číslo objednávky	<a href="#">2831390000</a>
Typ	PZ 6 ROTO ADJ ZERT
GTIN (EAN)	4064675415916
Množství	1 items

## PZ 6 ROTO ADJ ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0.8661 inch
Výška	80 mm	Výška (v palcích)	3.1496 inch
Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7.874 inch
Délka	200 mm	Délka (v palcích)	7.874 inch
Čistá hmotnost	428 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Technické údaje

Popis výrobku	(1) Krimpovací kleště	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	-----------------------	-------	--------------------------------------

## Popis kontaktu

Type of contact	Wire-end ferrules with/without plastic collars	Průřez vodiče, max. AWG	AWG 10
Průřez vodiče, min. AWG	AWG 26	Krimpovací rozsah, max.	6 mm <sup>2</sup>
Krimpovací rozsah, min.	0.14 mm <sup>2</sup>		

## Údaje o nástroji – krimpování

Hlavice	mechanické	Průřez koncovek, max.	6 mm <sup>2</sup>
Krimpování - typ/profil	Lichoběžníkové krimpování		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

## PZ 6 ROTO ADJ ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Příslušenství / náhradní díly



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

## Všeobecné objednací údaje

Typ	ERTE ES PZ 6 ROTO L	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2561810000</a>	
GTIN (EAN)	4050118570199	
Množství	1 ST	

## Náhradní díly



Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">9202810000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4032248512577	
Množství	1 ST	

## Příslušenství / náhradní díly



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

**PZ 6 ROTO ADJ ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Všeobecné objednáací údaje**

Typ	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6...	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">9054820000</a>	
GTIN (EAN)	4032248109289	
Množství	1 ST	
Typ	ERTE KN SET PZ 6 ROTO L	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2566680000</a>	
GTIN (EAN)	4050118577105	
Množství	1 ST	