

**PVHYM+M+XXXX6W-11****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kabel Y slouží k paralelnímu propojení několika řetězců ve fotovoltaickém systému, např. k rozdělení vedení před střídačem.

Kabely jsou k dispozici v různých variantách připojení.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Fotovoltaika, Kabel s konektorem Y, 1x WM4 C Male, 2x MC4 Female, 6mm <sup>2</sup> , 1100 V
Číslo objednávky	<a href="#">2877860000</a>
Typ	PVHYM+M+XXXX6W-11
GTIN (EAN)	4064675666424
Množství	1 items

## PVHYM+M+XXXX6W-11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 91 g

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Spojování kabelů PV

Verze s PV kabelem	Strana kabelu	vlevo
	Číslo	1
	Délka kabelu	160 mm
	Barva kabelu	černá barva
	Průřez kabelu	6 mm <sup>2</sup>
	Jmenovitý proud	35 A
	Integrovaná včleněná pojistka	Ne
	Verze ukončení kabelu	konektoru
	Verze konektoru	WM4 C
	Typ zásuvného kontaktu	Konektor samec
	Strana kabelu	vpravo 1
	Číslo	1
	Délka kabelu	200 mm
	Barva kabelu	černá barva
	Průřez kabelu	6 mm <sup>2</sup>
	Jmenovitý proud	39 A
	Integrovaná včleněná pojistka	Ne
	Verze ukončení kabelu	konektoru
	Verze konektoru	MC 4
	Typ zásuvného kontaktu	konektor samice
	Strana kabelu	vpravo 2
	Číslo	2
	Délka kabelu	200 mm
	Barva kabelu	černá barva
	Průřez kabelu	6 mm <sup>2</sup>
	Jmenovitý proud	39 A
	Integrovaná včleněná pojistka	Ne
	Verze ukončení kabelu	konektoru
	Verze konektoru	MC 4
	Typ zásuvného kontaktu	konektor samice
	Jmenovité DC napětí	1100 V
	Průřez vodiče	6.00 mm <sup>2</sup>

## Elektrická charakteristika

Jmenovité DC napětí 1100 V

## PVHYM+M+XXXX6W-11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

**PVHYM+M+XXXX6W-11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**PVHYM+M+XXXX6W-11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

Drawings

www.weidmueller.com

