



S neutrálními bezpečnostními štítky lze nyní flexibilně a snadno realizovat značení v souladu s normou ISO 7010

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení přístrojů, Značky na přístroje, 25 x 25 mm, Modrá
Číslo objednávky	<a href="#">2885660000</a>
Typ	THM SE-M 25 BL
GTIN (EAN)	4064675854265
Množství	250 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.1 mm	Hloubka (v palcích)	0.0039 inch
Výška	25 mm	Výška (v palcích)	0.9842 inch
Šířka	25 mm	Šířka (v palcích)	0.9842 inch
Čistá hmotnost	0.41 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Lepidlo	Akrylátové lepidlo	Verze	Samolepicí
Šířka	25 mm	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Rozsah provozní teploty, max.	110 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-50 °C
Barevný	Modrá	Halogen	Ano
Základní materiál	Vinylová fólie	Tištěné znaky	prázdné
Schválení podle UL 969	Ano		

## Značky na přístroje

Halogen	Ano
---------	-----

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Nákresy**



## THM SE-M 25 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

#### Všeobecné objednávací údaje

Typ	RIBBON MM 84/300 WS	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">2005040000</a>	Inkoustová páska	
GTIN (EAN)	4050118390025		
Množství	1 ST		

### THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

#### Všeobecné objednávací údaje

Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">1357420000</a>		
GTIN (EAN)	4050118160314		
Množství	1 ST		

### THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Množství	1 ST	