



- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřaditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

Všeobecné objednací údaje

Verze	Automatické přístroje, Automatický nástroj na odizolování vodičů a nalisování koncovek
Číslo objednávky	2912430000
Typ	CA 100 DUO S
GTIN (EAN)	4099986536005
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	550 mm	Hloubka (v palcích)	21.6535 inch
Výška	440 mm	Výška (v palcích)	17.3228 inch
Šířka	415 mm	Šířka (v palcích)	16.3386 inch
Čistá hmotnost	42000 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek

Rozsah odizolování	4-6 mm ² (10 mm ² , volitelně)/ AWG 12-10 (AWG 8 volitelně)	Hlavice	Elektropneumatický
Doba pulzu	přibližně 3 s	Nalisování koncovek	Trapézové
Průřez koncovek, max.	10 mm ²	Průřez koncovek, min.	4 mm ²
Krimpovací rozsah, max.	10 mm ²	Krimpovací rozsah, min.	4 mm ²
Délka nalisování koncovek	6 - 18 mm	Spotřební materiál	s plastovým límcem
Připojení stlačeného vzduchu	5 - 5,5 bar	Elektrické připojení	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Příslušenství

Příslušenství / náhradní díly



- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřiditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

Všeobecné objednací údaje

Typ	URS CA 100 DUO S 6+10 MM	Verze
Číslo objednávky	2912450000	Automatické přístroje, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4099986536029	
Množství	1 ST	
Typ	URS CA 100 DUO S 4+10 MM	Verze
Číslo objednávky	2912440000	Automatické přístroje, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4099986536012	
Množství	1 ST	