

WAD-FO 5 MM WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**MultiMark**

MultiMark vám poskytuje rychlý a spolehlivý systém značení pro bezproblémovou implementaci prakticky jakéhokoliv typu značení. Konektory, vodiče, kabely a zařízení – řada produktů MultiMark nabízí dobře strukturovanou a praktickou řadu značek kompatibilní s naším rozšířeným konfiguračním softwarem M-Print® PRO pro všechny oblasti využití.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednávací údaje

Verze	Označení svorek, 5 x 33.3 mm, Weidmueller, Bílá
Číslo objednávky	2969370000
Typ	WAD-FO 5 MM WS
GTIN (EAN)	4099986783959
Množství	250 items

WAD-FO 5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.55 mm	Hloubka (v palcích)	0.0217 inch
Výška	5 mm	Výška (v palcích)	0.1968 inch
Šířka	33.3 mm	Šířka (v palcích)	1.311 inch
Čistá hmotnost	0.13 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	PE-pěna s akrylátovým lepidlem	Verze	Samolepicí
Šířka	33.3 mm	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Rozsah provozní teploty, max.	-30 °C	Rozsah provozní teploty, min.	80 °C
Barevný	Bílá	Tištěné znaky	prázdné
Aplikace/výrobce	Weidmueller	Počet na roli	250

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Drawings



WAD-FO 5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Inkoustové pásky**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Verze	
Číslo objednávky	2005080000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118389951		
Množství	1 ST		