



Válcové konektory se systémem zacvaknutí umožňují rychlé připojení s vysokou třídou ochrany. Jsou k dispozici jako zástrčky i zásuvky.

### Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2992970000
Typ	<a href="#">RC F P3 C SP</a>
GTIN (EAN)	4099986872042

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Průměr	20 mm	Čistá hmotnost	21.12 g
--------	-------	----------------	---------

### Teploty

Skladovací teplota		Okolní teplota	-25 °C... 125 °C
Provozní teplota	-40 °C...60 °C		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	3	Kódování	žádná
Povrch kontaktu	Mosaz	LED	Ne
Typ připojení	PUSH IN, Páková svorka, Připojení PUSH IN s akčním členem	Hlavní materiál krytu	PA 66
Průměr kabelu, max.	13 mm	Průměr kabelu, min.	7 mm
Materiál kontaktu	Mosaz	Průřez vodiče, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	0.25 mm <sup>2</sup>	Jmenovité napětí	500 V
Jmenovitý proud	17.5 A	Stupeň krytí	IP68
Druh kontaktu	Konektor samice	Připojení stínění	Ne
Materiál kroužku se závitem	Plast	Průřez připojení max.	4 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení min.	0.5 mm <sup>2</sup>		

### Obecná data

Počet pólů	3	Připojovací závit	M20
Ochrana před záměnou polarity	Ano	Typ připojení	PUSH IN, Páková svorka, Připojení PUSH IN s akčním členem
Hlavní materiál krytu	PA 66		

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

**Příslušenství****Zástrčkový konektor - zaklapovací systém**

Válcové konektory se systémem zacvaknutí umožňují rychlé připojení s vysokou třídou ochrany. Jsou k dispozici jako zástrčky i zásuvky.

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	RC M P3 C SP	Verze
Číslo	<a href="#">2992960000</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4099986872035	
Množství		

**AC konektory**

Válcové konektory se systémem zacvaknutí umožňují rychlé připojení s vysokou třídou ochrany. Jsou k dispozici jako zástrčky i zásuvky.

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	RC M P3 M20 C SP	Verze
Číslo	<a href="#">2992980000</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4099986872059	
Množství		

**Šroubovací nástroj pro kulaté konektory M20**

Nástroj:  
Tento nástroj je ideální pro instalaci vestavěných konektorů M20.

## Příslušenství

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	MTA RC	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2884950000</a>	
GTIN (EAN)	4064675852070	
Množství		