

**PV-WM4C-T-BOX4/6M-****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**WM4 C fotovoltaické konektory**

- jeden krimpovaný kontakt pro kabely o 4 mm<sup>2</sup> a 6 mm<sup>2</sup>
- Schválení TÜV podle nejnovějšího znění normy IEC 62852
- Lze napájet jmenovitým proudem do 35 A

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Fotovoltaika, Zásuvný konektor, male
Číslo objednávky	<a href="#">3035710000</a>
Typ	PV-WM4C-T-BOX4/6M-
GTIN (EAN)	4099986994584
Množství	100 items

## PV-WM4C-T-BOX4/6M-

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

UL File Number Search

[Web UL](#)

Č. osvědčení (cURus)

E548140

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

12.68 g

## Teploty

Trvalá provozní teplota, min.

-40 °C

Trvalá provozní teplota, max.

85 °C

## Technické údaje

Vnější průměr kabelu, max.

7 mm

Vnější průměr kabelu, min.

5.5 mm

Schválení

UL

Průřez vodiče, max.

6 mm<sup>2</sup>

Průřez vodiče, min.

4 mm<sup>2</sup>

Stupeň krytí

IP 65, IP67, IP 2x otevřené

Závažnost znečištění

2

Jmenovité napětí

1500 V DC (IEC)

Vnější závit

M 12

Jmenovitý proud

35 A

## Záruka

Časový interval

2 roky

## Důležitá poznámka

Informace o produktu

Please order contacts separately

## Klasifikace

ETIM 8.0

EC002928

ETIM 9.0

EC002928

ETIM 10.0

EC002928

ECLASS 14.0

22-57-02-92

ECLASS 15.0

22-57-02-92

## PV-WM4C-T-BOX4/6M-

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

### Příslušenství / náhradní díly



- Na pružné a pevné vodiče s izolací ze speciálních materiálů
- Vysoce kvalitní odizolování pro průmyslové aplikace (odpovídá požadavkům leteckého průmyslu)
- Speciálně tvarované odizolovací čepele umožňují odizolování speciálních typů konfigurací izolace a vodiče
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Velmi mnohostranné díky vyměnitelným odizolovacím jednotkám
- Výsledky odizolování přesně opakované vždy znovu a znovu
- Bez poškozování vodiče
- Spolehlivý nástroj s dlouhou životností díky robustnímu designu
- Integrovaná funkce řezání

### Všeobecné objednací údaje

Typ	AIE MULTI-STRIPAX PV	Verze	
Číslo	<a href="#">1204280000</a>	Insert	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248987030		
Množství	1 ST		

### ... pro fotovoltaické zásuvné konektory



Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	CTF PV WM4	Verze	
Číslo	<a href="#">1222870000</a>	Fotovoltaika, Nástroj k nalisování fotovoltaických kontaktů,	
objednávky		Mechanické, bez vyměnitelných vložek	
GTIN (EAN)	4050118006254		
Množství	1 ST		

## PV-WM4C-T-BOX4/6M-

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Příslušenství



Ochranný kryt proti prachu „Dustcap VSSO“ chrání solární konektory Weidmüller a typ 4 před prachem a nečistotami.  
 „SafetyClip“ chrání konektory společnosti Weidmüller před neúmyslným otevřením a lze je otevřít pouze pomocí speciálního všestranného nástroje.

## Všeobecné objednáací údaje

Typ	VSSO WM4 C	Verze
Číslo	<a href="#">1254870000</a>	Fotovoltaika, Plochý design
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118047479	
Množství	100 ST	

## Multi-Tool PV Set



With the Víceúčelový nástroj společnosti Weidmüller - multifunkční nástroj na zpracování PV solárních konektorů.

## Všeobecné objednáací údaje

Typ	PV-WM4C-T-TOOL	Verze
Číslo	<a href="#">3035720000</a>	Fotovoltaika, Provozní nástroj, Nástroj na uvolnění
objednávky		
GTIN (EAN)	4099986994591	
Množství	1 ST	

## Samčí kontakty



WM4 C fotovoltaické konektory

- jeden krimpovaný kontakt pro kabely o 4 mm<sup>2</sup> a 6 mm<sup>2</sup>
- Schválení TÜV podle nejnovějšího znění normy IEC 62852
- Lze napájet jmenovitým proudem do 35 A

**PV-WM4C-T-BOX4/6M-**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Všeobecné objednáací údaje**

Typ	SFKO WM4 C BT	Verze
Číslo	<a href="#">1530680000</a>	Fotovoltaika, Zásuvný konektor, Kontakt
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118335279	
Množství	100 ST	
Typ	SFKO WM4 C RL	Verze
Číslo	<a href="#">1530780000</a>	Fotovoltaika, Zásuvný konektor, Kontakt
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118335484	
Množství	4500 ST	