

**PRINTJET MINI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Tiskárna PrintJet CONNECT je konzistentní další vývojový stupeň naší dobře vyzkoušené řady PrintJet. Se zaměřením na moderní potřeby průmyslu a panelovou vestavbu kombinuje maximální procesní a nákladovou efektivitu s inteligentní sítí a kompletní konzistentností dat. Můžete například používat stávající data přímo v procesu značení – pro efektivnější práci a minimální chybovost.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Systémy označování, Technologie inkoustové trysky, 600 DPI, Multicard
Číslo objednávky	<a href="#">3049980000</a>
Typ	PRINTJET MINI
GTIN (EAN)	4099987019071
Množství	1 items

## PRINTJET MINI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

Výška	190 mm	Výška (v palcích)	7.4803 inch
Šířka	330 mm	Šířka (v palcích)	12.9921 inch
Délka	540 mm	Délka (v palcích)	21.2598 inch
Čistá hmotnost	8500 g		

### Teploty

Okolní teplota	18 °C...30 °C	Vlhkost	10...80% (no condensation)
----------------	---------------	---------	----------------------------



### Systémy značení

Typ značky	Multicard	Palivový systém	Inkoustová kazeta
Napájení	Ruční montáž	Metoda tisku	Technologie inkoustové trysky
Rozhraní	USB, LAN	Software	M-Print@ PRO
Typ	PrintJet	Napájecí napětí	230 V AC / 16 A, 115 V AC / 20 A
Operační systém	Windows 10, Windows 11	Ovladač tiskárny	Windows 10, Windows 11
Rychlost tisku	About 1.5 minutes per MultiCard	Rozlišení tisku, max.	600 DPI
Provoz s dobíjecími bateriemi	Ne	Ke stažení	M-Print PRO
Rozsah dodávky	Napájení (100–240 V AC / 5060 Hz), Ethernetový kabel, Euro konektor, MultiCard DEK 5/5 MC NE WS, Příručka rychlého spuštění, UK zástrčka, USB kabel, Power supply (100–240 V AC / 50-60 Hz), China plug, Ink cartridge	Aplikace/výrobce	Weidmueller

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

Nákresy



**PRINTJET MINI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Příslušenství****PrintJet MINI****Všeobecné objednáací údaje**

Typ	PJM INK K	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">3062650000</a>	
GTIN (EAN)	4099987049054	
Množství	1 ST	
Typ	PJM WASTE PAD	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">3062640000</a>	
GTIN (EAN)	4099987049047	
Množství	1 ST	

## Příslušenství

## M-Print® PRO



Software M-Print® PRO pro tisk a objednávky značek a štítků® je profesionálním řešením pro tisk a objednávky značek a štítků od společnosti Weidmüller pro Windows®. Tento software vám umožní optimalizovat proces značení elektrických zařízení. Můžete si navrhnout, označit a objednat materiály značek snadno, profesionálně a rychle: texty, rámy, čáry, grafika, čárové kódy, sériová čísla a fotky.

- Integrovaný produktový katalog všech štítků a značek, vč. ilustrací, odkazu na webové stránky a údajů o produktech
- Značky a štítky mohou být navrženy v libovolném počtu úrovní
- Vlastní formátování jednotlivých znaků textu (RTF)
- Kopírování a vkládání textů včetně formátování
- K dispozici ve 20 jazycích s podporou UNICODE
- Vkládání dat na štítky a listy, nebo přímo přes Microsoft Excel
- Tvorba stupnic; číselné a alfa-numerické čítače a sekvence
- Rozsáhlá řada obrázkových formátů (\*.bmp, \*.wmf, \*.png, \*.ico, \*.jpeg, \*.jpg, \*.tif, \*.gif)
- Knihovna obrázků se všemi důležitými symboly používanými v elektrotechnice
- Možnosti alokace produktu-tiskárny, např. ESG 9/20 na PrintJet; MultiMark na termotransferovou tiskárnu
- Online aktualizace prostřednictvím internetu
- Rozhraní Weidmueller Configurator (WMC)
- Průvodce importu řady formátů (\*.txt, \*.csv, \*.xml, etc.) pro tvorbu vlastních importovacích skriptů
- Přenos dat z CAE systémů
- Permanentní náhled tisku: podívejte se jako bude tisk vypadat už při fázi návrhu, WYSIWYG editace
- Podporovaná výstupní zařízení: všechny tiskárny Weidmueller (např. PrintJet CONNECT, THM MultiMark atd.) a standardní tiskárny s ovladačem Microsoft Windows®
- Optimální a rychlé přizpůsobení výstupních zařízení
- Víceúrovňové strukturování značek a štítků

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	M-PRINT PRO	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1905490000</a>	Software pro označování, Software, Windows 10, Windows 11, Software tiskárny
GTIN (EAN)	4032248526291	
Množství	1 ST	