

**MOPL K7 STAHL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Systémové příslušenství pro konstrukční řadu krytů Klippon® K umožňuje snadné přizpůsobení krytu pro splnění specifických požadavků jakéhokoliv použití.

- DIN lišty TS 35 a TS15
- Montážní desky
- Závěsy
- Držák na montáž na zeď

Společnost Weidmüller může tuto skříň dodat podle specifikací zákazníka - vybavenou všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Klippon K (prázdná hliníková skříň), Montážní deska, Montážní deska, Výška: 144 mm, Šířka: 334 mm, Hloubka: 2 mm, Základní materiál: Ocelové plechy, galvanizované, galvanizované, Stříbrná
Číslo objednávky	<a href="#">3073130000</a>
Typ	MOPL K7 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858063
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	2 mm	Hloubka (v palcích)	0.0787 inch
Výška	144 mm	Výška (v palcích)	5.6693 inch
Šířka	334 mm	Šířka (v palcích)	13.1496 inch
Rozměr při montáži - výška	72 mm	Rozměr při montáži - šířka	314 mm
Čistá hmotnost	665 g		

## Teploty

Provozní teplota

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné informace

Tloušťka materiálu	2 mm	Typ upevnění	Příšroubováno
Provedení povrchu	galvanizované	Základní materiál	Ocelové plechy, galvanizované

## Všeobecné informace o příslušenství

Tloušťka materiálu	2 mm	Typ upevnění	Příšroubováno
Provedení povrchu	galvanizované	Základní materiál	Ocelové plechy, galvanizované
Rozměr při montáži - šířka	314 mm	Rozměr při montáži - výška	72 mm

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

## Příslušenství

### Hloubka 7,5 mm



Systémové příslušenství pro konstrukční řadu krytů Klippon® K umožňuje snadné přizpůsobení krytu pro splnění specifických požadavků jakéhokoliv použití.

- DIN lišty TS 35 a TS15
- Montážní desky
- Závěsy
- Držák na montáž na zeď

Společnost Weidmüller může tuto skříň dodat podle specifikací zákazníka - vybavenou všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	TS35X7.5 ST K7	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">8000003905</a>	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 324 mm, bez slotu, Ocel, galvanizované, pochromované	
GTIN (EAN)	4050118652680		
Množství	20 ST		