

AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Všeobecné objednací údaje

Verze	Fotovoltaika, Tlačítko nouzového zastavení, pól 1, 600 V AC, 5 A, Úplná skříň
Číslo objednávky	3077660000
Typ	AC SB E 5A 1POL PO 06KV
GTIN (EAN)	4099987081887
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	117 mm	Hloubka (v palcích)	4.6063 inch
Výška	80 mm	Výška (v palcích)	3.1496 inch
Šířka	72 mm	Šířka (v palcích)	2.8346 inch
Čistá hmotnost	233 g		

Teploty

Okolní teplota	-25 °C...70 °C	Vlhkost	5 až 95 % (bez kondenzace)
----------------	----------------	---------	----------------------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Záruka

Časový interval	5 let
-----------------	-------

Obecná data

Stupeň krytí	IP66
--------------	------

Pouzdro

Typ montáže	4 šrouby
-------------	----------

Tlačítko nouzového zastavení

Typ montáže	4 šrouby	Ukazatel stavu	2stupňový
Max. trvalé napětí, Uc (AC)	500 V	Max. trvalé napětí, Uc (DC)	212 V
Počet rozpínacích kontaktů	1	Stupeň krytí (NEMA)	1
Průměr tlačítkového prvku	45 mm	Způsob odemykání	Uvolnění otočením
Status indicator available	Ano	Počet spínacích kontaktů	1

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002034	ETIM 9.0	EC002034
ETIM 10.0	EC002034	ECLASS 14.0	27-37-12-44
ECLASS 15.0	27-37-12-44		

Listy specifikací zakázky

Dlouhá specifikace	PV emergency stop switch. Suitable for remote triggering of a fireman
--------------------	--

Technické údaje

switch to switch off the AC side.

Max. Continuous voltage, Uc (AC): 500 V

Max. Continuous voltage, Uc (DC): 212 V The switch is unlocked via a rotary release.

Number of contacts as NO contact: 1

Number of contacts as NC contacts: 1

Number of switching positions: 2 The switch is mounted using 4 screws.

The electrical connection is made via cable glands.

Protection class (IP): 65


Protection class (NEMA): 4X

Complete device with protective collar.

Dimensions HxWxD: 80x72x117 mm.

Approval according to low voltage switchgear EN 60947-1:2007 + A1:2011 + A2:2014

Nákresy



AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Příslušenství

www.weidmueller.com

Požární tlačítko



Pro bezpečné vzdálené vypnutí Střešní fotovoltaické systémy mohou vyžadovat odpojovací zařízení v místě vstupu kabelů do budovy, které je připojeno k elektrické síti v budově. To umožňuje hasičům provádět hašení v případě nouze, aniž by byli zbytečně ohroženi. Po obnovení napájení spínač PV Next Fireman automaticky připojí fotovoltaické řetězce.

Všeobecné objednací údaje

Typ	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	Verze
Číslo	8000098970	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 1100 V, 2
objednávky		MPP, 2 vstupy / 1 výstup na MPP, Přepětová ochrana I / II, Vzdálený
GTIN (EAN)	4099986665293	odpojovač, MC4-Evo 2
Množství	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	Verze
Číslo	8000114374	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 1100 V, 2
objednávky		MPP, 2 vstupy / 1 výstup na MPP, Přepětová ochrana I / II, Vzdálený
GTIN (EAN)	4099986766976	odpojovač, WM4C
Množství	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 1O 4MPP RD EV...	Verze
Číslo	8000111429	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 1100 V, 4
objednávky		MPP, 2 vstupy / 1 výstup na MPP, Vzdálený odpojovač, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986853614	
Množství	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP...	Verze
Číslo	8000110665	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 1100 V, 4
objednávky		MPP, 2 vstupy / 1 výstup na MPP, Přepětová ochrana I / II, Vzdálený
GTIN (EAN)	4099986786530	odpojovač, MC4-Evo 2
Množství	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP...	Verze
Číslo	8000115470	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 1100 V, 4
objednávky		MPP, 2 vstupy / 1 výstup na MPP, Přepětová ochrana I / II, Vzdálený
GTIN (EAN)	4099986849969	odpojovač, WM4C
Množství	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 1O 4MPP RD WM...	Verze
Číslo	8000115472	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 1100 V, 4
objednávky		MPP, 2 vstupy / 1 výstup na MPP, Vzdálený odpojovač, WM4C
GTIN (EAN)	4099986878853	
Množství	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 1O 6MPP RD EV...	Verze
Číslo	8000111430	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 1100 V, 6
objednávky		MPP, 2 vstupy / 1 výstup na MPP, Vzdálený odpojovač, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986875555	
Množství	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	Verze
Číslo	8000111274	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 1100 V,
objednávky		6 MPP, 2 vstupy / 1 výstup na MPP, Vzdálený odpojovač, Přepětová
GTIN (EAN)	4099986883994	ochrana I / II, MC4-Evo 2
Množství	1 ST	

Příslušenství

Typ	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	Verze
Číslo	8000115471	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 1100 V,
objednávky		6 MPP, 2 vstupy / 1 výstup na MPP, Vzdálený odpojovač, Přepětová
GTIN (EAN)	4099986884205	ochrana I / II, WM4C
Množství	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 1O 6MPP RD WM...	Verze
Číslo	8000115473	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 1100 V, 6
objednávky		MPP, 2 vstupy / 1 výstup na MPP, Vzdálený odpojovač, WM4C
GTIN (EAN)	4099986874275	
Množství	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 2O 10MPP RD E...	Verze
Číslo	8000130051	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 10 MPP, 2
objednávky		vstupy / 2 výstupy na MPP, Vzdálený odpojovač, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987124980	
Množství	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	Verze
Číslo	3149710000	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 10 MPP,
objednávky		2 vstupy / 2 výstupy na MPP, Přepětová ochrana I / II, Vzdálený
GTIN (EAN)	4099987599900	odpojovač, Kabelová průchodka, 1100 V
Množství	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	Verze
Číslo	8000130058	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 10 MPP,
objednávky		2 vstupy / 2 výstupy na MPP, Přepětová ochrana I / II, Vzdálený
GTIN (EAN)	4099987231763	odpojovač, MC4-Evo 2, 1100 V
Množství	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	Verze
Číslo	8000130053	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 10 MPP,
objednávky		2 vstupy / 2 výstupy na MPP, Přepětová ochrana I / II, Vzdálený
GTIN (EAN)	4099987231770	odpojovač, WM4C, 1100 V
Množství	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 2O 10MPP RD W...	Verze
Číslo	8000130052	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 10 MPP, 2
objednávky		vstupy / 2 výstupy na MPP, Vzdálený odpojovač, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987124997	
Množství	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 2O 12MPP RD E...	Verze
Číslo	8000130054	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 12 MPP, 2
objednávky		vstupy / 2 výstupy na MPP, Vzdálený odpojovač, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987125000	
Množství	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	Verze
Číslo	3149720000	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 12 MPP,
objednávky		2 vstupy / 2 výstupy na MPP, Přepětová ochrana I / II, Vzdálený
GTIN (EAN)	4099987599917	odpojovač, Kabelová průchodka, 1100 V
Množství	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	Verze
Číslo	8000130056	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 12 MPP,
objednávky		2 vstupy / 2 výstupy na MPP, Přepětová ochrana I / II, Vzdálený
GTIN (EAN)	4099987231794	odpojovač, MC4-Evo 2, 1100 V
Množství	1 ST	

AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	Verze
Číslo	8000130057	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 12 MPP,
objednávky		2 vstupy / 2 výstupy na MPP, Přepětová ochrana I / II, Vzdálený
GTIN (EAN)	4099987231800	odpojovač, WM4C, 1100 V
Množství	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 2O 12MPP RD W...	Verze
Číslo	8000130055	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 12 MPP, 2
objednávky		vstupy / 2 výstupy na MPP, Vzdálený odpojovač, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987125024	
Množství	1 ST	
Typ	PVN DC 2I 1O 1MPP RD CG...	Verze
Číslo	2778850000	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 1 MPP, 2
objednávky		vstupy / 1 výstup na MPP, Vzdálený odpojovač, Kabelová průchodka,
GTIN (EAN)	4064675047605	1100 V
Množství	1 ST	
Typ	PVN DC 2I 1O 1MPP RD EV...	Verze
Číslo	2888520000	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 1 MPP, 2
objednávky		vstupy / 1 výstup na MPP, Vzdálený odpojovač, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675875567	
Množství	1 ST	
Typ	PVN DC 2I 1O 1MPP RD WM...	Verze
Číslo	2778860000	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 1 MPP, 2
objednávky		vstupy / 1 výstup na MPP, Vzdálený odpojovač, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675047612	
Množství	1 ST	
Typ	PVN DC 2I 1O 2MPP RD CG...	Verze
Číslo	2778870000	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 2 MPP, 2
objednávky		vstupy / 1 výstup na MPP, Vzdálený odpojovač, Kabelová průchodka,
GTIN (EAN)	4064675047629	1100 V
Množství	1 ST	
Typ	PVN DC 2I 1O 2MPP RD EV...	Verze
Číslo	2888530000	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 2 MPP, 2
objednávky		vstupy / 1 výstup na MPP, Vzdálený odpojovač, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675875574	
Množství	1 ST	
Typ	PVN DC 2I 1O 2MPP RD WM...	Verze
Číslo	2778880000	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, PV Next, 2 MPP, 2
objednávky		vstupy / 1 výstup na MPP, Vzdálený odpojovač, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675047636	
Množství	1 ST	