

**MOPL K4 STAHL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Systémové příslušenství pro konstrukční řadu krytů Klippon® K umožňuje snadné přizpůsobení krytu pro splnění specifických požadavků jakéhokoliv použití.

- DIN lišty TS 35 a TS15
- Montážní desky
- Závěsy
- Držák na montáž na zeď

Společnost Weidmüller může tuto skříň dodat podle specifikací zákazníka - vybavenou všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Klippon K (prázdná hliníková skříň), Montážní deska, Montážní deska, Výška: 68 mm, Šířka: 116 mm, Hloubka: 2 mm, Základní materiál: Ocelové plechy, galvanizované, galvanizované, Stříbrná
Číslo objednávky	<a href="#">3073060000</a>
Typ	MOPL K4 STAHL
GTIN (EAN)	4008190857998
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	2 mm	Hloubka (v palcích)	0.0787 inch
Výška	68 mm	Výška (v palcích)	2.6772 inch
Šířka	116 mm	Šířka (v palcích)	4.5669 inch
Rozměr při montáži – výška	54 mm	Čistá hmotnost	96 g

## Teploty

Provozní teplota

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné informace

Tloušťka materiálu	2 mm	Typ upevnění	Příšroubováno
Provedení povrchu	galvanizované	Základní materiál	Ocelové plechy, galvanizované

## Všeobecné informace o příslušenství

Tloušťka materiálu	2 mm	Typ upevnění	Příšroubováno
Provedení povrchu	galvanizované	Základní materiál	Ocelové plechy, galvanizované
Rozměr při montáži – výška	54 mm		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

## MOPL K4 STAHL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Hloubka 7,5 mm



Systémové příslušenství pro konstrukční řadu krytů Klippon® K umožňuje snadné přizpůsobení krytu pro splnění specifických požadavků jakéhokoliv použití.


- DIN lišty TS 35 a TS15
- Montážní desky
- Závěsy
- Držák na montáž na zeď

Společnost Weidmüller může tuto skříň dodat podle specifikací zákazníka - vybavenou všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	TS35X7.5 ST K4	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">8000037564</a>	Verze	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 64 mm, se slotem, Ocel, galvanizované, pochromované
GTIN (EAN)	4050118653281		
Množství	20 ST		

### TS 15



Systémové příslušenství pro konstrukční řadu krytů Klippon® K umožňuje snadné přizpůsobení krytu pro splnění specifických požadavků jakéhokoliv použití.

- DIN lišty TS 35 a TS15
- Montážní desky
- Závěsy
- Držák na montáž na zeď

Společnost Weidmüller může tuto skříň dodat podle specifikací zákazníka - vybavenou všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	TS15X5 ST K4	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">8000037609</a>	Verze	Nosná lišta, TS 15, Šířka: 64 mm, bez slotu, Ocel, galvanizované, pochromované
GTIN (EAN)	4050118682489		
Množství	20 ST		