

**WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Všeobecné objednací údaje**

Číslo objednávky	3101690000
Typ	<a href="#">WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-X</a>
GTIN (EAN)	4099987143141
Množství	1 items

## WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	10 mm	Hloubka (v palcích)	0.3937 inch
Výška	10 mm	Výška (v palcích)	0.3937 inch
Šířka	465 mm	Šířka (v palcích)	18.3071 inch
Délka	465 mm	Délka (v palcích)	18.3071 inch
Čistá hmotnost	228 g		

## Teploty

Provozní teplota	-20 - 50°C
------------------	------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412

## Údaje o materiálu

Hlavní materiál krytu	Hliník	Zapouzdření	PUR V0
-----------------------	--------	-------------	--------

## Elektrické údaje

Jmenovité napětí	≤ 5 V DC	Napájení	2.1 W
S možností ztlumení	Ano		

## Technické specifikace kabelu

Materiál kabelu	PUR	Barva opláštění	černá
Hlavní materiál krytu	Hliník	Délka kabelu	5 m

## Všeobecné technické údaje

Tvar LED modulu	Pravoúhlý	Provozní životnost	60.000 h
Stupeň krytí	IP67	Třída účinnosti (podle EU vyhlášky č. 874/2012)	Not required


## Údaje o připojení

Připojovací závit	bez
-------------------	-----

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

Výkres



**WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Accessories****Montážní spona M8 / M12**

Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SAI-M12-CLIP	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">1362750000</a>		
GTIN (EAN)	4050118164879		
Množství	10 ST		