

HDC MBUS CL X/D0.09/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kompaktní

Tento nový dvoupólový přípojnicový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Locator for crimping tool
Číslo objednávky	3125010000
Typ	HDC MBUS CL X/D0.09/0.5
GTIN (EAN)	4099987279550
Množství	1 items

Technické údaje**Rozměry a hmotnosti**

Čistá hmotnost	43 g
----------------	------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Krimpování - odsazení
-------------------------	-----------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Nákresy



Die Einstellungen am Localor zum crimpen

crimp contact type	locator Position	wire size	tool setting
HDC C HS BM0.08-0.12 AU	7	AWG 24	0.70 mm
		AWG 20	0.80 mm
HDC C HS BM0.0.2-0.5 AU	7	AWG 28	0.65 mm
		AWG 26	0.70 mm
HDC C HS SM0.08-0.12 AU	8	AWG 24	0.70 mm
		AWG 20	0.80 mm
HDC C HS SM0.2-0.5 AU	8	AWG 28	0.65 mm
		AWG 26	0.80 mm

HDC MBUS CL X/D0.09/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



Kompaktní
 Tento nový dvoupólový přípojnicový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MBUS CT B 8.0-9.1	Verze
Číslo	2592710000	Pressing tool
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603910	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS CT A 9.2-10.3	Verze
Číslo	2592690000	Pressing tool
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603798	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS CT C 6.8-7.9	Verze
Číslo	2592730000	Pressing tool
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603934	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Verze
Číslo	2592650000	Crimping tool for contacts
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603774	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS CI A 9.2-10.3	Verze
Číslo	2592700000	Crimping tool insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603903	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS CI B 8.0-9.1	Verze
Číslo	2592720000	Crimping tool insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603927	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS CI C 6.8-7.9	Verze
Číslo	2592740000	Crimping tool insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603941	
Množství	1 ST	

HDC MBUS CL X/D0.09/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Krimpovací kontakty D-SUB



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC C HS BM0.2-0.5 AU	Verze
Číslo	2748720000	Zásuvka, zlato, 0.2 - 0.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118890631	
Množství	100 ST	
Typ	HDC C HS BM0.08-0.12 AU	Verze
Číslo	2748730000	Zásuvka, zlato, 0.08 - 0.12 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118890549	
Množství	100 ST	
Typ	HDC C HS SM0.2-0.5 AU	Verze
Číslo	2748700000	Zástrčný, zlato, 0.2 - 0.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118890709	
Množství	100 ST	
Typ	HDC C HS SM0.08-0.12 AU	Verze
Číslo	2748710000	Zástrčný, zlato, 0.08 - 0.12 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118890556	
Množství	100 ST	