


HDC HP 550 SSM 2 SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vysokoproudové příslušenství HighPower od společnosti Weidmüller doplňuje konektory RockStar® HighPower a zvyšuje jejich bezpečnost, stabilitu a snadnost použití. Robustní kryty, přesné kódovací prvky a vysoce kvalitní upevňovací komponenty zajišťují spolehlivá vysokoproudová připojení – ideální pro energetiku, železniční dopravu a průmyslové aplikace.

Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC vložka, 0 V, 0 A, Počet pólů: 2, Instalační velikost: 8
Číslo objednávky	3118140000
Typ	HDC HP 550 SSM 2 SET
GTIN (EAN)	4099987243865
Množství	1 items

HDC HP 550 SSM 2 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	46 mm	Výška (v palcích)	1.811 inch
Šířka	42 mm	Šířka (v palcích)	1.6535 inch
Délka	140 mm	Délka (v palcích)	5.5118 inch
Rozměr při montáži - výška	130 mm	Rozměr při montáži - šířka	32 mm
Čistá hmotnost	160.8 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Počet pólů	2	Instalační velikost	8
Klasifikace hořlavosti UL 94	None	Barevný	Stříbřitě šedá
Provedení povrchu	neošetřené	Základní materiál	Nerezová ocel
Řada	HighPower	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	0 V
Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	0 A	Neobsahuje halogeny	false
BG	8	Stupeň krytí	Žádné

Všeobecné údaje

Barevný	Stříbřitě šedá	Provedení povrchu	neošetřené
Základní materiál	Nerezová ocel	Řada	HighPower

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-06
ECLASS 15.0	27-44-02-06		

HDC HP 550 SSM 2 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Výkres

