


HDC MHE 4X FP VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Flexibilní**

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Signálový modul, 250 V, 16 A, Počet pólů: 4, Připojení PUSH IN s akčním členem, Zásuvka, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 0.5
Číslo objednávky	3193230000
Typ	HDC MHE 4X FP VPE100
GTIN (EAN)	409998798037 1
Množství	100 items

HDC MHE 4X FP VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	70.5 mm	Hloubka (v palcích)	2.7756 inch
Výška	63 mm	Výška (v palcích)	2.4803 inch
Šířka	7.15 mm	Šířka (v palcích)	0.2815 inch
Čistá hmotnost	23.76 g		

Obecné údaje

Počet pólů	4	Počet potenciálů	4
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Odpor izolace	1012 Ω
Cykly zapojování	≥ 500	Typ	Zásuvka
Kategorie rázového napětí	III	Závažnost znečištění	3
Základní materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny	Řada	ModuPlug
Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	250 V	Jmenovité napětí: podle UL/CSA	600 V
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	4 kV	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	16 A
Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	0.5		

PE připojení, údaje

Typ připojení PE	Šroubové připojení přes rám modulu
------------------	------------------------------------

Verze

Průřez propojení AWG, max.	AWG 14	Délka odizolování, jmenovité připojení	10 mm
Typ připojení	Připojení PUSH IN s akčním členem	Průřez propojení AWG, min.	AWG 20
Průřez vodiče, max.	2.5 mm ²	Průřez vodiče, min.	0.5 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHE 4X FP VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Nákresy

Obrázek výrobku




Výkres




Křivka odlehčení

HDC MHE 4X MQT mit HDC MHE 4FQT / H07V-K2,5



HDC MHE 4X FQT mit HDC MHE 4MQT / H07V-K2,5



HDC MHE 4X FP VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Značkovač



Vedle těžkých konektorů poskytuje řada RockStar® příslušenství pro efektivní, funkční a bezpečnou kabeláž; např. kódovací systémy, spony stínění, krycí desky a náhradní těsnění

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MMARK 4	Verze
Číslo	2710590000	Marking tags, Heavy duty connector assemblies
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118783902	
Množství	640 ST	

Propojovací můstek



Vedle těžkých konektorů poskytuje řada RockStar® příslušenství pro efektivní, funkční a bezpečnou kabeláž; např. kódovací systémy, spony stínění, krycí desky a náhradní těsnění

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MXCC2 4X	Verze
Číslo	2709710000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118805659	
Množství	50 ST	
Typ	HDC MXCC3 4X	Verze
Číslo	2709720000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118805666	
Množství	50 ST	
Typ	HDC MXCC4 4X	Verze
Číslo	2709730000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118805673	
Množství	50 ST	
Typ	HDC MXCC5 4X	Verze
Číslo	2709740000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118805680	
Množství	50 ST	

HDC MHE 4X FP VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	HDC MXCC6 4X	Verze
Číslo	2709750000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118805703	
Množství	50 ST	
Typ	HDC MXCC7 4X	Verze
Číslo	2709770000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118805710	
Množství	20 ST	
Typ	HDC MXCC8 4X	Verze
Číslo	2709780000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118805727	
Množství	20 ST	
Typ	HDC MXCC9 4X	Verze
Číslo	2709790000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118805734	
Množství	20 ST	
Typ	HDC MXCC10 4X	Verze
Číslo	2709800000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118805741	
Množství	20 ST	
Typ	HDC MXCC11 4X	Verze
Číslo	2709810000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118805758	
Množství	20 ST	
Typ	HDC MXCC12 4X	Verze
Číslo	2709820000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118805765	
Množství	20 ST	