

U-NETOPS-LICENSE-1000-DEVICES-1Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller u-netops je nástroj pro grafické znázornění sítě ethernetových přepínačů zařazených do řad Advanced a Substation. Umožňuje také konfiguraci a monitorování všech přepínačů v síti.

Tento nástroj využívá protokol SNMP pro detekci zařízení a protokol LLDP pro detekci spojů, takže jakékoli zařízení jiného výrobce, které tyto protokoly podporuje, lze rovněž zobrazit v aplikaci Weidmüller u-netops. Systém u-netops disponuje webovým uživatelským rozhraním.

Nástroj pro správu sítě funguje jako webový server a poskytuje uživatelské rozhraní založené na webovém prohlížeči, ke kterému lze přistupovat z jakéhokoli počítače v síti bez nutnosti instalace dalšího klientského softwaru.

Hlavní výhody

- Centralizovaná správa sítě
- Není nutná žádná instalace na straně klienta
- Rychlé vyhledání zařízení prostřednictvím protokolu SNMP
- Jednotná správa zařízení společnosti Weidmüller i zařízení jiných výrobců

Všeobecné objednávací údaje

Číslo objednávky	3236610000
Typ	U-NETOPS-LICENSE-1000-DEVICES-1Y
Množství	ST

U-NETOPS-LICENSE-1000-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0 g
----------------	-----

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota
--------------------	------------------

Funkce a vlastnosti

Funkce monitorování	Vizualizace topologie, Sledování stavu spojení, Oznámení (události výpadku odkazu), Sledování dopravní situace v reálném čase, Historické údaje o provozu (až 15 minut), Dopravní výstrahy	Funkce správy zařízení	Aktualizace firmwaru (vyžaduje externí TFTP server), Zálohování a obnovení konfigurace, Vzdálený restart, Monitor hostitele (ICMP ping)
Bezpečnostní funkce	Zásady pro používání hesel, Zabezpečení přístupu správy pomocí konfigurace úrovně oprávnění pro různé uživatelské role		

Systémové požadavky

Operační systém	Windows 11	Podporovaný prohlížeč	Chrome, Firefox, Edge
-----------------	------------	-----------------------	-----------------------

Různé

Aktivace	Správce zadá licenční klíč v systému u-netops (funkce jsou okamžitě k dispozici).	Rozsah dodávky	E-mail s licenčním klíčem
----------	---	----------------	---------------------------

Licence

Doba platnosti licence	1 rok	Je nutné prodloužit licenci	Yes
Model udělování licencí	Na jednu instanci / na jeden server	Nasazení licencí	V místě instalace (lokální instalace, webová)
Počet spravovatelných zařízení	1000	Typ licence	Předplatné
Počet uživatelů	Neomezené		

Technické

Podporované protokoly	SNMP v1 / v2c / v3, LLDP, ICMP	Požadavky na používání zařízení jiných výrobců	prostřednictvím SNMP + LLDP (omezená funkčnost)
Podporovaná zařízení	Spínače řady AdvancedLine a SubstationLine, IE-SR-2TX (2-port router series)		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		

Nákresy

