

TBF LID 56/30 7035 SPAREPART VPE2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Fotovoltaika, Příslušenství pouzder, PV Next, Plastový kryt
Číslo objednávky	3233350000
Typ	TBF LID 56/30 7035 SPAREPART VPE2
GTIN (EAN)	4069166021317
Množství	2 items

TBF LID 56/30 7035 SPAREPART VPE2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	45 mm	Hloubka (v palcích)	1.7716 inch
Výška	302 mm	Výška (v palcích)	11.8897 inch
Šířka	558 mm	Šířka (v palcích)	21.9685 inch
Čistá hmotnost	547.68 g		

Součást dodávky

Zahrnutá příslušenství	Odstavec	Montážní šrouby
	Množství	6

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000747	ETIM 9.0	EC000747
ETIM 10.0	EC000747	ECLASS 14.0	27-18-22-04
ECLASS 15.0	27-18-22-04		

TBF LID 56/30 7035 SPAREPART VPE2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Spojovací skříň DC generátoru bez pojistek



Sdružovací skříň PV Next pro střídače s 1 až 12 sledovači MPP se používají k ochraně stejnosměrné strany fotovoltaického systému. Sdružovací skříň chrání střídač před přepětím a splňují tak požadavky evropské směrnice CLC/TS 51643-32. Kromě toho tyto výrobky nabízejí možnost ochrany systému proti zpětným proudům a možnost kombinovat řetězce a ušetřit tak kabely při instalaci.

Všeobecné objednací údaje

Typ	PVN1M6I4SXFV100TXPX10	Verze
Číslo	2737630000	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, PV Next, 1000 V, 6 MPP, 2 vstupy /
objednávky		1 výstup na MPP, Přepěťová ochrana I / II, Kabelová průchodka
GTIN (EAN)	4050118824902	
Množství	1 ST	
Typ	PVN1M6I4SXFV101TXPX10	Verze
Číslo	2737620000	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, PV Next, 1000 V, 6 MPP, 2 vstupy /
objednávky		1 výstup na MPP, Přepěťová ochrana I / II, WM4C
GTIN (EAN)	4050118824896	
Množství	1 ST	