



RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepší stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace.

Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Profil krytu, RS 100 Transparentní, Krycí profil se střední stavební výškou, Šířka: 2000 mm
Číslo objednávky	4169320000
Typ	ADP 10
GTIN (EAN)	4008190243517
Množství	2 M

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	44 mm	Hloubka (v palcích)	1.7323 inch
Výška	110 mm	Výška (v palcích)	4.3307 inch
Šířka	2000 mm	Šířka (v palcích)	78.74 inch
Čistá hmotnost	433 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o materiálu

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Izolační materiál	PVC
Provedení povrchu	neošetřené	Základní materiál	PVC

Obecné údaje

Barevný	Transparentní	Stupeň krytí	IP20 v instalovaném stavu
Barevný graf (podobné)	-		

Důležitá poznámka

Informace o produktu	<p>K dispozici jsou 3 výšky krycího profilu a čelních desek: Montáž TS bez krytu: TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm Montáž TS s nízkým krytem: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm Montáž TS s vysokým krytem: TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm Přímá montáž, bez/nízký/vysoký kryt: 24 / 69 / 99 mm Rozměry desky plošných spojů: Tloušťka: 1,6 (±0,2) mm , šířka: 100 (+0,5) mm Rozměr části RS = délka desky s plošnými spoji - 4,5 mm Rozměr části ADP = délka desky s plošnými spoji - 1 mm Příklad: Délka desky plošných spojů 160 mm, RS = 155,5 mm, ADP = 159 mm.</p>
----------------------	--

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-03
ECLASS 15.0	27-19-06-03		

