

Zásuvné ochranné moduly pro reléové zásuvky D-SERIES,
s volitelnými ochrannými funkcemi.

- S nulovou diodou nebo RC filtrem

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | D-SERIES, Nulová dioda, Jmenovité řídicí napětí: 6...230 V, Zásuvné připojení Plug-in |
| Číslo objednávky | 7760056169 |
| Typ | RIM 1 6/230VDC |
| GTIN (EAN) | 4032248967728 |
| Množství | 10 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cURus) | E312083 |

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 28 mm | Hloubka (v palcích) | 1.1024 inch |
| Výška | 8.6 mm | Výška (v palcích) | 0.3386 inch |
| Šířka | 12.4 mm | Šířka (v palcích) | 0.4882 inch |
| Čistá hmotnost | 1.41 g | | |

Teploty

| | |
|--------------------|------------------|
| Skladovací teplota | Provozní teplota |
|--------------------|------------------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Jmenovité údaje UL

| | |
|----------------------|---------|
| Č. osvědčení (cURus) | E312083 |
|----------------------|---------|

Řídící strana

| | | | |
|-------------------------|--------------|----------------|----|
| Jmenovité řídicí napětí | 6...230 V | Ukazatel stavu | Ne |
| Ochranný obvod | Nulová dioda | | |

Obecné údaje

| | | |
|--|------------------------------|------|
| Barevný | černá | |
| Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94 | Komponent | Kryt |
| | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 |

Další detaily o certifikacích / normách

| | | | |
|--------------------|----------|----------------------|---------|
| Č. osvědčení (CSA) | 80107692 | Č. osvědčení (cURus) | E312083 |
|--------------------|----------|----------------------|---------|

Data připojení


| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Metoda připojení vodiče | Zásuvné připojení Plug-in |
|-------------------------|---------------------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002586 | ETIM 9.0 | EC002586 |
| ETIM 10.0 | EC002586 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 | | |

Nákresy

Schéma připojení



Dimensional drawing

