

Podobné ilustraci

Podobné ilustraci

Systémové příslušenství pro konstrukční řadu krytů Klippon® K umožňuje snadné přizpůsobení krytu pro splnění specifických požadavků jakéhokoliv použití.

- DIN lišty TS 35 a TS15
- Montážní desky
- Závěsy
- Držák na montáž na zeď

Společnost Weidmüller může tuto skříň dodat podle specifikací zákazníka - vybavenou všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nosná lišta, TS 15, Šířka: 90 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
Číslo objednávky	8000003884
Typ	TS15X5 ST K2
GTIN (EAN)	4050118652505
Množství	20 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	5.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.2165 inch
Výška	15 mm	Výška (v palcích)	0.5906 inch
Šířka	90 mm	Šířka (v palcích)	3.5433 inch
Čistá hmotnost	18 g		

Teploty

Provozní teplota

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Tloušťka materiálu	1 mm	Standardy	DIN EN 60715
Provedení povrchu	pozinkovaný a pasivovaný	Základní materiál	Ocel
Rozměry razítka	4,5 x 20 mm		

Všeobecné informace o příslušenství

Tloušťka materiálu	1 mm	Provedení povrchu	pozinkovaný a pasivovaný
Základní materiál	Ocel	Rozměry razítka	4,5 x 20 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Příslušenství**Montážní podpora**

Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

Typ	FKSC M4X6 D8/SW2	Verze	
Číslo objednávky	1567480000	SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1	
GTIN (EAN)	4008190033491		
Množství	100 ST		